

Insert auto-taraudeur filet large



INS100

Pour matériaux tendres


- Insert auto-taraudeur avec filetage extérieur à filet large
- Sans collerette
- Montage par déformation, pas d'outillage spécifique nécessaire
- Avec empreinte hexagonale pour le montage
- En acier zingué blanc

Applications

- Utilisation dans plastique tendre, caoutchouc, bois tendre

Info.

- Conditionné en sachet



REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	L	Ød	SW	ØPerçage		Qté par lot	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. par lot
					recommandé mini	maxi				
INS100-M4/B	8,0	8	M4	4	6,6	6,9	20	1,4	-	9,49 €
INS100-M5/B	10,0	10	M5	5	8,4	8,9	20	2,5	✓	12,07 €
INS100-M6/B	12,0	12	M6	6	10,0	10,4	20	4,8	✓	15,00 €
INS100-M8/B	14,0	15	M8	8	12,0	12,4	20	7,3	✓	25,16 €
INS100-M10/B	18,5	20	M10	10	16,2	16,7	15	19,2	-	39,30 €
INS100-M12/B	22,0	30	M12	12	19,5	20,0	10	38,0	-	117,42 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm