

Insert auto-taraudeur filet large à collerette

Pour matériaux tendres

INS150

- Insert auto-taraudeur avec filetage extérieur à filet large
- Avec collerette
- Montage par déformation, pas d'outillage spécifique nécessaire
- Avec empreinte hexagonale pour le montage
- En acier zingué blanc

Applications

- Utilisation dans plastique tendre, caoutchouc, bois tendre


Avantage

- Avec collerette pour éviter l'enfoncement

Info.

- Conditionné en sachet

A collerette



REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	L	Ød	SW	ØPerçage		Qté par lot	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. par lot
					recommandé mini	maxi				
INS150-M4/B	8,0	8	M4	4	6,6	6,9	20	1,4	✓	27,03 €
INS150-M5/B	10,0	12	M5	5	8,4	8,9	20	2,8	✓	33,62 €
INS150-M6/B	12,0	15	M6	6	10,0	10,4	20	6,0	✓	39,59 €
INS150-M8/B	14,0	18	M8	8	12,0	12,4	20	8,7	✓	66,00 €
INS150-M10/B	18,5	25	M10	10	16,2	16,7	15	24,2	✓	77,06 €
INS150-M12/B	22,0	25	M12	12	19,5	20,0	10	34,5	-	92,96 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 407