


Couple jusqu'à 0,49Nm


J51
XJ51

- **Rapports de 1:1 à 20:1 (autres rapports sur demande)**
- Jeu en sortie : 3 à 6° selon rapport
- Vitesse maxi. en entrée : 4000 t/min
- Matières :
Boîtier : aluminium anodisé et delrin noir
Entrée et sortie : acier non trempé
- Masse : 0,14 kg
- RCN selon DIN 6885



Réducteur XJ

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur
- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

Rapports	2:1	3:1	4:1	5:1	10:1	15:1	20:1
4000	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,17	0,18
2000	0,19	0,18	0,17	0,15	0,18	0,20	0,21
1000	0,22	0,22	0,20	0,18	0,21	0,22	0,23
VITESSE D'ENTREE (t/min)	500	0,27	0,25	0,23	0,21	0,24	0,25
200	0,32	0,30	0,27	0,25	0,28	0,30	0,32
100	0,36	0,33	0,30	0,28	0,32	0,34	0,36
50	0,40	0,38	0,35	0,32	0,36	0,37	0,42
20	0,48	0,45	0,41	0,38	0,43	0,44	0,49

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 625:1

REMISES

Qté	1+	2+	4+	6+
Rem.	Prix -15%-20% Sur demande			

Références	Rapports	Vitesse d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Rendement pour 1000 t/min	Sens de rotation en Sortie/Entrée	Prix Uni. J	XJ
J51-2 XJ51-2	2:1	4000	2000	92%	Même	402,47 €	Sur demande
J51-3 XJ51-3	3:1	4000	1333	92%	Même	402,47 €	
J51-4 XJ51-4	4:1	4000	1000	92%	Même	402,47 €	
J51-5 XJ51-5	5:1	4000	800	92%	Même	402,47 €	
J51-10 XJ51-10	10:1	4000	400	92%	Même	402,49 €	
J51-15 XJ51-15	15:1	4000	266	92%	Même	402,49 €	
J51-20 XJ51-20	20:1	4000	200	92%	Même	402,49 €	
J51-SP XJ51-SP	1:1 - 20:1	Rapports spéciaux de 1:1 à 20:1				565,73 €	

Dimensions en mm

0 825 88 5000

Service 0,15 €/min + prix appel


Réducteur coaxial à trains parallèles



J52 XJ52


Couple jusqu'à 0,9Nm

- **Rapports de 1:1 à 130:1 (autres rapports sur demande)**
- Jeu en sortie : N/C
- Vitesse maxi. en entrée : 4000 t/min
- Matières :
 - Boîtier : aluminium anodisé et delrin noir
 - Entrée et sortie : acier non trempé
- Masse : 0,16 kg
- RCN selon DIN 6885




Réducteur XJ

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur
- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



XJ52



J52



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

Rapports	30:1	40:1	50:1	60:1	75:1	100:1	125:1
4000	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34
2000	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,38	0,40
1000	0,34	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,43
VITESSE D'ENTREE (t/min)	500	0,40	0,41	0,42	0,43	0,46	0,49
200	0,46	0,48	0,49	0,52	0,54	0,57	0,59
100	0,52	0,55	0,57	0,59	0,61	0,65	0,69
50	0,57	0,62	0,65	0,69	0,73	0,74	0,75
20	0,69	0,73	0,75	0,75	0,75	0,90	0,90

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 625:1

REMISES

Qté	1+	2+	4+	6+
Rem.	Prix -15%	-20%	Sur demande	

Références	Rapports	Vitesse maxi d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Rendement pour 1000 t/min	Sens de rotation en Sortie/Entrée	Prix Uni. J	XJ
J52-30	XJ52-30	30:1	4000	133	88%	555,89 €	Sur demande
J52-40	XJ52-40	40:1	4000	100	88%	555,89 €	
J52-50	XJ52-50	50:1	4000	80	88%	555,89 €	
J52-60	XJ52-60	60:1	4000	66	88%	555,89 €	
J52-75	XJ52-75	75:1	4000	53	88%	555,89 €	
J52-100	XJ52-100	100:1	4000	40	88%	555,89 €	
J52-125	XJ52-125	125:1	4000	32	88%	555,89 €	
J52-SP	XJ52-SP	1:1 - 130:1	Rapports spéciaux de 1:1 à 130:1			655,08 €	

Dimensions en mm

Réducteur coaxial à trains parallèles



J64 XJ64

Couple jusqu'à 2,25Nm

- **Rapports de 1:1 à 16:1 (autres rapports sur demande)**

- Jeu en sortie : N/C

- Vitesse maxi. en entrée : 4000 t/min


- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé et delrin noir

Entrée et sortie : acier non trempé

- Masse : 0,3 kg


- RCN selon DIN 6885



Réducteur XJ

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur

- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

Rapports	2:1	3:1	4:1	6:1	10:1	12:1	16:1
4000	0,66	0,64	0,57	0,75	0,70	0,79	0,80
2000	0,84	0,81	0,72	0,88	0,81	0,90	0,92
1000	0,99	0,96	0,85	1,00	0,90	1,04	1,07
VITESSE D'ENTREE (t/min)	500	1,13	1,10	0,98	1,14	1,01	1,17
	200	1,32	1,28	1,14	1,35	1,20	1,39
	100	1,50	1,45	1,30	1,53	1,33	1,58
	50	1,68	1,63	1,46	1,68	1,53	1,81
	20	2,00	1,95	1,74	2,00	1,80	2,25

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 625:1

REMISES

Qté	1+	2+	4+	6+
Rem.	Prix -15%-20% Sur demande			

Références	Rapports	Vitesse maxi d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Rendement pour 1000 t/min	Sens de rotation en Sortie/Entrée	Prix Uni. J	XJ
J64-2	XJ64-2	2:1	4000	2000	92%	Même	527,04 €
J64-3	XJ64-3	3:1	4000	1333	92%	Même	527,04 €
J64-4	XJ64-4	4:1	4000	1000	92%	Même	527,04 €
J64-6	XJ64-6	6:1	4000	666	92%	Même	527,04 €
J64-10	XJ64-10	10:1	4000	400	92%	Même	527,04 €
J64-12	XJ64-12	12:1	4000	333	92%	Même	527,04 €
J64-16	XJ64-16	16:1	4000	250	92%	Même	527,04 €
J64-SP	XJ64-SP	1:1 - 16:1	Rapports spéciaux de 1:1 à 16:1				644,82 €

Dimensions en mm

Sur demande




Réducteur coaxial à trains parallèles

Couple jusqu'à 2,95Nm


J65
XJ65

- Rapports de 1:1 à 64:1 (autres rapports sur demande)
- Jeu en sortie : N/C
- Vitesse maxi. en entrée : 4000 t/min
- Matières :
Boîtier : aluminium anodisé et delrin noir
Entrée et sortie : acier non trempé
- Masse : 0,32 kg
- RCN selon DIN 6885




Réducteur XJ

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur
- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



XJ65



J65



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

Rapports	15:1	20:1	24:1	32:1	40:1	48:1	64:1
4000	0,80	0,81	0,91	0,92	0,89	0,91	0,92
2000	0,91	0,93	1,04	1,05	1,03	1,04	1,06
1000	1,05	1,10	1,16	1,20	1,16	1,19	1,23
VITESSE D'ENTREE (t/min)	500	1,20	1,27	1,35	1,41	1,37	1,40
	200	1,40	1,63	1,58	1,63	1,56	1,61
	100	1,48	1,71	1,80	1,85	1,73	1,82
	50	1,86	2,02	1,95	2,00	1,94	1,95
	20	2,20	2,30	2,36	2,45	2,36	2,40

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 625:1

REMISES

Qté	1+	2+	4+	6+
Rem.	Prix -15%-20% Sur demande			

Références	Rapports	Vitesse maxi d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Rendement pour 1000 t/min	Sens de rotation en Sortie/Entrée	Prix Uni. J	Prix Uni. XJ
J65-15 XJ65-15	15:1	4000	266	88%	Inverse	626,36 €	Sur demande
J65-20 XJ65-20	20:1	4000	200	88%	Inverse	626,36 €	
J65-24 XJ65-24	24:1	4000	166	88%	Inverse	626,36 €	
J65-32 XJ65-32	32:1	4000	125	88%	Inverse	626,36 €	
J65-40 XJ65-40	40:1	4000	100	88%	Inverse	626,36 €	
J65-48 XJ65-48	48:1	4000	83	88%	Inverse	626,36 €	
J65-64 XJ65-64	64:1	4000	62	88%	Inverse	626,36 €	
J65-SP XJ65-SP	1:1 - 64:1	Rapports spéciaux de 1:1 à 64:1				736,92 €	

Dimensions en mm

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min + prix appel

Tél

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ② 2021

② 215

Réducteur coaxial à trains parallèles



J66 XJ66


Couple jusqu'à 2,8Nm

- **Rapports de 1:1 à 256:1 (autres rapports sur demande)**
- Jeu en sortie : N/C
- Vitesse maxi. en entrée : 4000 t/min
- Matières :
 - Boîtier : aluminium anodisé et delrin noir
 - Entrée et sortie : acier non trempé
- Masse : 0,34 kg
- RCN selon DIN 6885




Réducteur XJ

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur
- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



XJ66



J66



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

Rapports	50:1	80:1	96:1	128:1	160:1	192:1	256:1
4000	0,90	1,01	1,05	1,09	1,13	1,25	1,40
2000	1,04	1,13	1,18	1,24	1,30	1,40	1,55
1000	1,18	1,30	1,33	1,39	1,44	1,60	1,85
VITESSE D'ENTREE (t/min)	500	1,40	1,44	1,50	1,58	1,64	1,78
	200	1,60	1,73	1,80	1,87	1,96	2,18
	100	1,82	1,96	2,10	2,17	2,28	2,47
	50	2,02	2,28	2,45	2,61	2,80	2,80
	20	2,50	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 625:1

REMISES

Qté	1+	2+	4+	6+
Rem.	Prix -15%	-20%	Sur demande	


Références	Rapports	Vitesse maxi d'entrée (t/min)	Vitesse maxi. de sortie (t/min)	Rendement pour 1000 t/min	Sens de rotation en Sortie/Entrée	Prix Uni. J	Prix Uni. XJ
J66-50	XJ66-50	50:1	4000	80	85%	Même	742,57 €
J66-80	XJ66-80	80:1	4000	50	85%	Même	742,57 €
J66-96	XJ66-96	96:1	4000	41	85%	Même	742,57 €
J66-128	XJ66-128	128:1	4000	31	85%	Même	742,57 €
J66-160	XJ66-160	160:1	4000	25	85%	Même	742,57 €
J66-192	XJ66-192	192:1	4000	21	85%	Même	742,57 €
J66-256	XJ66-256	256:1	4000	15	85%	Même	742,57 €
J66-SP	XJ66-SP	1:1 - 256:1	Rapports spéciaux de 1:1 à 256:1				854,93 €

Sur demande

Dimensions en mm

Réducteur coaxial à trains parallèles

Renseignement XJ



Arrière d'un réducteur XJ



Avant d'un réducteur XJ



Réducteurs XJ et NH :

Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur