



# Douille à billes inox de précision fermée

## Forte capacité de charge

**NB** **KBSuu**  
NIPPON BEARING Co. **KBSuUG**


- Douille à bague extérieure massive en inox
- Pour guidage linéaire
- Douille fermée
- Ne permet pas de réglage du jeu radial
- Mise en œuvre facile
- Très bonne précision du guidage
- Avec joints d'étanchéité incorporés
- T° d'utilisation :  
inox/polyamide : -20°C +80°C  
inox/inox : -20°C à +140°C
- Matières : Inox  
Billes Inox  
Chemin de roulement polyamide



### Info.

- Doit être utilisée avec un arbre traité et rectifié Z-B

**Pour milieux agressifs**



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Références	Ødr	ØD	L	B	W	ØD1	Charges		Stock*	Prix Uni. 1 à 4
							Dynamique C (N)	Statique Co (N)		
<b>Avec chemin de billes en inox</b>										
KBS-12-UU	12 <sup>0</sup> / <sub>+0,008</sub>	22 <sup>0</sup> / <sub>-0,009</sub>	32 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	22,9 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	1,30	21,00	510	784	✓	72,38 €
KBS-16-UU	16 <sup>-0,001</sup> / <sub>+0,009</sub>	26 <sup>0</sup> / <sub>-0,009</sub>	36 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	24,9 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	1,30	24,90	578	892	✓	87,58 €
KBS-20-UU	20 <sup>-0,001</sup> / <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> / <sub>-0,011</sub>	45 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	31,5 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	1,60	30,30	862	1370	✓	99,26 €
KBS-25-UU	25 <sup>-0,001</sup> / <sub>+0,011</sub>	40 <sup>0</sup> / <sub>-0,011</sub>	58 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	44,1 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	1,85	37,50	980	1570	-	140,15 €
KBS-30-UU	30 <sup>-0,001</sup> / <sub>+0,011</sub>	47 <sup>0</sup> / <sub>-0,011</sub>	68 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	52,1 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	1,85	44,50	1570	2740	-	181,03 €
KBS-40-UU	40 <sup>-0,002</sup> / <sub>+0,013</sub>	62 <sup>0</sup> / <sub>-0,013</sub>	80 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	60,6 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	2,15	59,00	2160	4020	-	292,06 €
KBS-50-UU	50 <sup>-0,002</sup> / <sub>+0,013</sub>	75 <sup>0</sup> / <sub>-0,013</sub>	100 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	77,6 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	2,65	72,00	3820	7940	-	408,87 €
<b>Avec chemin de billes en polyamide</b>										
KBS-12-UUG	12 <sup>0</sup> / <sub>+0,008</sub>	22 <sup>0</sup> / <sub>-0,009</sub>	32 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	22,9 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	1,30	21,00	510	784	✓	49,04 €
KBS-16-UUG	16 <sup>-0,001</sup> / <sub>+0,009</sub>	26 <sup>0</sup> / <sub>-0,009</sub>	36 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	24,9 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	1,30	24,90	578	892	✓	58,36 €
KBS-20-UUG	20 <sup>-0,001</sup> / <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> / <sub>-0,011</sub>	45 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	31,5 <sup>0</sup> / <sub>-0,2</sub>	1,60	30,30	862	1370	✓	75,88 €
KBS-25-UUG	25 <sup>-0,001</sup> / <sub>+0,011</sub>	40 <sup>0</sup> / <sub>-0,011</sub>	58 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	44,1 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	1,85	37,50	980	1570	✓	102,78 €
KBS-30-UUG	30 <sup>-0,001</sup> / <sub>+0,011</sub>	47 <sup>0</sup> / <sub>-0,011</sub>	68 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	52,1 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	1,85	44,50	1570	2740	-	140,15 €
KBS-40-UUG	40 <sup>-0,002</sup> / <sub>+0,013</sub>	62 <sup>0</sup> / <sub>-0,013</sub>	80 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	60,6 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	2,15	59,00	2160	4020	-	216,10 €
KBS-50-UUG	50 <sup>-0,002</sup> / <sub>+0,013</sub>	75 <sup>0</sup> / <sub>-0,013</sub>	100 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	77,6 <sup>0</sup> / <sub>-0,3</sub>	2,65	72,00	3820	7940	-	315,41 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ③ 2016

③ 241