

## Série économique

**KBww**  
**KBSww**

- Douille à bague extérieure massive
- Pour guidage linéaire
- Douille fermée
- Ne permet pas de réglage du jeu radial
- Mise en œuvre facile
- Très bonne précision du guidage
- Avec joints d'étanchéité incorporés
- T° d'utilisation :  
-20°C à +80°C
- Matière :  
Acier ou inox  
Chemin de roulement polyamide


**Série économique**



acier ou inox

**Info.**

- Doit être utilisée avec un arbre traité et rectifié Z-A ou Z-B



**REMISES**

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-30%	Sur demande	

Références	dr	ØD	L	B	W	D1	Charges		Stock*	Prix Uni. 1 à 4
							Dynamique C (N)	Statique Co (N)		
<b>Acier avec chemin de billes en polyamide</b>										
KB-8-WW	8 <sup>0</sup> <sub>+0,008</sub>	16 <sup>0</sup> <sub>-0,008</sub>	25 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	16,5 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,10	15,2	265	402	✓	9,17 €
KB-12-WW	12 <sup>0</sup> <sub>+0,008</sub>	22 <sup>0</sup> <sub>-0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	22,9 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,30	21,0	510	784	✓	10,70 €
KB-16-WW	16 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	26 <sup>0</sup> <sub>-0,009</sub>	36 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	24,9 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,30	24,9	578	892	✓	12,09 €
KB-20-WW	20 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	45 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	31,5 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,60	30,3	862	1370	✓	12,74 €
KB-25-WW	25 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	40 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	58 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	44,1 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	1,85	37,5	980	1570	✓	22,29 €
KB-30-WW	30 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	47 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	68 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	52,1 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	1,85	44,5	1570	2740	✓	25,77 €
KB-40-WW	40 <sup>-0,002</sup> <sub>+0,013</sub>	62 <sup>0</sup> <sub>-0,013</sub>	80 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	60,6 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	2,15	59,0	2160	4020	✓	44,19 €
<b>Inox avec chemin de billes en polyamide</b>										
KBS-12-WW	12 <sup>0</sup> <sub>+0,008</sub>	22 <sup>0</sup> <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	22,9 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,30	21,00	510	784	✓	29,16 €
KBS-16-WW	16 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	26 <sup>0</sup> <sub>-0,009</sub>	36 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	24,9 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,30	24,90	578	892	✓	40,83 €
KBS-20-WW	20 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,009</sub>	32 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	45 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	31,5 <sup>0</sup> <sub>+0,2</sub>	1,60	30,30	862	1370	✓	47,87 €
KBS-25-WW	25 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	40 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	58 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	44,1 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	1,85	37,50	980	1570	✓	70,06 €
KBS-30-WW	30 <sup>-0,001</sup> <sub>+0,011</sub>	47 <sup>0</sup> <sub>-0,011</sub>	68 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	52,1 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	1,85	44,50	1570	2740	-	93,44 €
KBS-40-WW	40 <sup>-0,002</sup> <sub>+0,013</sub>	62 <sup>0</sup> <sub>-0,013</sub>	80 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	60,6 <sup>0</sup> <sub>+0,3</sub>	2,15	59,00	2160	4020	-	151,83 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel