





- **Loquet à ressort de rappel**
- Deux orientations de pêne possibles (version A et B)
- Matières :
Acier zingué (ZN)

Accessoire

- Gâche LRR_{GPV} (tome 5 p.197)



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-3%	-5%	Sur demande	

Références	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	ØS	Matière	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Version A															
LRR-50-A/ZN	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Acier	71	✓	22,27 €
Version B															
LRR-50-B/ZN	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Acier	71	✓	22,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Gâche pour loquet à ressort LRR

- Matières :

Acier zingué (ZN)

Accessoire

- Loquet LRR (tome 5 p.196)



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix		-3%	-5%	Sur demande

Références	A	B	C	D	G	H	ØS	Matière	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
LRR-50-GPV/ZN	50	16	1,5	16	34	16	4	Acier	12	✓	3,26 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm








- Verrou à claquer pour une fermeture directe en milieu agressif
- Pêne vers le haut
- Résiste à l'eau et aux agents nettoyants
- Matières :
Corps et support : inox 304L
Pêne et poignée : inox 303
Ressort : inox 301

Avantages


- Lumières sur le dessus et sur la face d'appui pour permettre un nettoyage facile (pas de rétention d'eau ou de salissures)
- Pas d'angles vifs (pas de risque de blessure à l'utilisation)
- Ouverture facile avec prise sur le dessus

Utilisations

- Equipements agroalimentaires
- Matériel d'élevage (clapier, poulailler)
- Portes de coffrets métalliques dans un environnement humide
- Gâche inox non fournie



Version A



Version B

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix		-3%	-5%	Sur demande




Références	Course du pêne (mm)	Type	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
LRR-56-A/SS	12	Version A	✓	30,53 €
LRR-56-B/SS	13	Version B	✓	41,67 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Targette simple à ressort
- Charnière à nœud roulé
- Matière :
Acier zingué blanc
Inox 304

Avantages

- Verrouillage simple
- Pivot escamotable



À droite



À gauche

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Version	Stock*	Prix Uni 1 à 49
Version acier			
LRR-53-26/D	Droite	✓	3,25 €
LRR-53-26/G	Gauche	-	3,25 €
Version inox			
LRR-53-26/G/SS	Gauche	✓	6,50 €
LRR-53-26/D/SS	Droite	✓	6,50 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Verrou à ressort petite dimension

Alu

LRR22

En aluminium

- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Matières :

Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore



Pêne et poignée : aluminium brut

Bouchon : PE noir


Ressort : inox

Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore


Blocage
position ouverte



Type 2
LRR-22-2/ALU



Type 1
LRR-22-1/ALU



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demande

Références	A	B	C	Type	Masse (g)	Prix Uni 1 à 9
Loquet						
LRR-22-2/ALU	30	22,5	18,2	2	9	17,19 €
LRR-22-1/ALU	30	22,5	18,2	1	9	17,19 €

Dimensions en mm

- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Il est conseillé de combiner 1 loquet avec 1 gâche
- **Matières :**


Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore

Pêne et poignée : aluminium brut

Bouchon : PE noir

Ressort : inox


Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore




Loquet





Gâche



Type 2
LRR-37-2/ALU



Type 1
LRR-37-1/ALU



LRR-37-GPV/ALU



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-3%	-5%	Sur demande	

Références	A	B	C	Type	Masse (g)	Prix Uni 1 à 9
Loquet						
LRR-37-2/ALU	60	36,5	34	2	58	28,02 €
LRR-37-1/ALU	60	36,5	34	1	58	28,02 €
Gâche						
LRR-37-GPV/ALU	25	37	19	-	11	4,96 €

Dimensions en mm

- Loqueteau pour fermeture rapide
- A claquer
- Matière :
Zamak chromé



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G
LQT-2B-42-8	42,5	8,0	14,0	10,0	6,5	26,7	2,5	35	16
LQT-2B-50-10	50,0	10,0	16,0	12,5	7,4	29,8	3,0	40	20
LQT-2B-70-13	70,0	13,5	21,2	17,0	11,0	49,0	4,0	60	30

Références	H	J	K	L	S1	S2	Force (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
LQT-2B-42-8	25	7,5	11,3	2,5	3,2	3,2	30	16	✓	13,81 €
LQT-2B-50-10	30	9,0	12,3	2,5	4,2	4,2	33	26	✓	16,24 €
LQT-2B-70-13	42	10,5	17,2	3	4,2	4,2	35	70	✓	28,00 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm