

Loquet à ressort de rappel





Stock Lai

LRR En acier zingué ou laiton chromé

- **Verrou à claquer**
- Deux orientations de pêne possibles (version A et B)
- Matières :
Acier zingué (ZN) ou laiton chromé (LC)

Info.

- La référence LRR-50-A/LC correspond à l'ancienne référence LRR-50





REMISES

Qté	1+	51+	101+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	ØS	Matière	Masse (g)	Stock*	Prix Uni.	
Version A																
LRR-50-A/ZN	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Acier	71	✓	19,99 €	
LRR-50-A/LC	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Laiton	75	✓	26,97 €	
Version B																
LRR-50-B/ZN	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Acier	71	✓	19,99 €	
LRR-50-B/LC	50	56	1,5	1,2	16	20	34	27	12	12	4	Laiton	75	-	42,73 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Gâche pour loquet à ressort LRR
- Matières :
Acier zingué (ZN) ou laiton chromé (LC)



REMISES

Qté	1+	51+	101+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	A	B	C	D	G	H	ØS	Matière	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 50
LRR-50-GPV/ZN	50	16	1,5	16	34	16	4	Acier	12	✓	2,95 €
LRR-50-GPV/LC	50	16	1,5	16	34	16	4	Laiton	13	✓	7,03 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel