Loquet à ressort de rappel



LRR

Acier zingué


- Loquet à ressort de rappel
- Deux orientations de pêne possibles (version A et B)
- Matières :


Acier zingué (ZN)


Accessoire


Gâche LRRGPV (tome 5 p.197)











REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demande

Prix Uni. Références A B C ØS Matière Version A LRR-50-A/ZN 50 56 1,5 1,2 12 Acier 71 22.27 € Version B LRR-50-B/ZN 50 56 1,5 1,2 16 20 12 12 4 Acier 71 22,27€





Gâche pour loquet à ressort

Acier zingué


LRRGPV

- Gâche pour loquet à ressort LRR
- Matières : Acier zingué (ZN)

Accessoire

- Loquet LRR (tome (5) p.196)





REMISES

Qté				
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demande

Références ØS Matière (q) LRR-50-GPV/ZN 50 16 1,5 16 34 Acier 12

cial2@hpceurope.com



Verrou à claquer



Inox LRRss

- Verrou à claquer pour une fermeture directe en milieu aaressif

- Pêne vers le haut
- Résiste à l'eau et aux agents nettovants
- Matières :


Corps et support : inox 304L Pêne et poianée : inox 303 Ressort: inox 301

Avantages


- Lumières sur le dessus et sur la face d'appui pour permettre un nettoyage facile (pas de rétention d'eau ou de salissures)
- Pas d'angles vifs (pas de risque de blessure à l'utilisation)
- Ouverture facile avec prise sur le dessus

Utilisations

- Equipements agroalimentaires
- Matériel d'élevage (clapier, poulailler)
- Gâche inox non fournie











REMISES

1.5

				50+
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demande

Références	Course du pêne (mm)	Туре	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
LRR-56-A/SS	12	Version A	V	30,53 €
LRR-56-B/SS	13	Version B	V	41,67 €

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Loquet à ressort de rappel

En acier ou inox

LRR

- Targette simple à ressort
- Charnière à nœud roulé
- Matière :


Acier zingué blanc Inox 304


Avantages

- Verrouillage simple
- Pivot escamotable









REMISES

 Qté
 1+
 50+
 100+

 Rem.
 Prix -10%
 Sur demande

Références	Version	Stock*	Prix Uni 1 à 49
Version acier			
LRR-53-26/D	Droite	V	3,25 €
LRR-53-26/G	Gauche	-	3,25 €
Version inox			
LRR-53-26/G/SS	Gauche	V	6,50 €
LRR-53-26/D/SS	Droite	V	6,50 €



Verrou à ressort petite dimension

LRR22

En aluminium

- Loauet à ressort de rappel

- Verrou avec blocage en position ouverte
- Matières :

Corps: aluminium 6060T5 anodisé incolore Pêne et poianée : aluminium brut

Bouchon: PF noir


Ressort: inox

Gâche: aluminium 5754 anodisé incolore

Note

Il n'existe pas de gâche pour cette dimension






REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demand

					Masse	Prix Uni
Références	Α	В	С	Type	(g)	1 à 9
Loquet						
LRR-22-2/ALU	30	22,5	18,2	2	9	17,19 €
LRR-22-1/ALU	30	22,5	18,2	1	9	17,19 €

Dimensions en mm











En aluminium

LRR37

- Loquet à ressort de rappel

- Verrou avec blocage en position ouverte
- Il est conseillé de combiner 1 loquet avec 1 aâche
- Matières :

Corps: aluminium 6060T5 anodisé

incolore

Pêne et poignée : aluminium brut Bouchon : PF noir

Ressort · inox


Gâche: aluminium 5754 anodisé


incolore





Gâche





Type 1 LRR-37-1/ALU



Ш ω 6.25 12.50

LRR-37-GPV/ALU

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demande

					Masse	Prix Uni
Références	Α	В	С	Type	(g)	1 à 9
Loquet						
LRR-37-2/ALU	60	36,5	34	2	58	28,02 €
LRR-37-1/ALU	60	36,5	34	1	58	28,02 €
Gâche						
LRR-37-GPV/ALU	25	37	19	-	11	4,96 €

Dimensions en mm



Loqueteau mécanique



LQT

A 2 billes


- Loqueteau pour fermeture rapide


- A claquer
- Matière :

Zamak chromé









REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Α	В	С	C1	C2	D	E	F	G
LQT-2B-42-8	42,5	8,0	14,0	10,0	6,5	26,7	2,5	35	16
LQT-2B-50-10	50,0	10,0	16,0	12,5	7,4	29,8	3,0	40	20
LQT-2B-70-13	70,0	13,5	21,2	17,0	11,0	49,0	4,0	60	30

Références	н	J	K	L	S1	S2	Force (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
LQT-2B-42-8	25	7,5	11,3	2,5	3,2	3,2	30	16	V	13,81 €
LQT-2B-50-10	30	9,0	12,3	2,5	4,2	4,2	33	26	V	16,24 €
LQT-2B-70-13	42	10,5	17,2	3	4,2	4,2	35	70	V	28,00 €