

- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Matières :

Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore

Pêne et poignée : aluminium brut

Bouchon : PE noir



Ressort : inox

Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore


### Note

Il n'existe pas de gâche pour cette dimension


Blocage  
position ouverte



Type 2  
LRR-22-2/ALU



Type 1  
LRR-22-1/ALU



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demande

Références	A	B	C	Type	Masse (g)	Prix Uni 1 à 9
<b>Loquet</b>						
LRR-22-2/ALU	30	22,5	18,2	2	9	16,85 €
LRR-22-1/ALU	30	22,5	18,2	1	9	16,85 €

Dimensions en mm