


- Mousqueton forme C
- En acier C15 zingué blanc
- Aucun marquage sur le produit

### Utilisation

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4

### Infos

- Ne convient pas pour l'escalade
- Existe aussi en inox



### REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØD	L	A	C	CMU (kg)	Poids (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
MAC5-50	5	50	8	7	50	16	✓	1,47 €
MAC6-60	6	60	8	8	90	26	✓	1,66 €
MAC7-70	7	70	11	9	150	44	✓	2,26 €
MAC8-80	8	80	12	10	190	62	✓	2,29 €
MAC9-90	9	90	13	11	230	92	-	2,53 €
MAC10-100	10	100	16	13	310	126	-	3,05 €
MAC11-120	11	120	19	17	340	192	-	3,80 €
MAC12-140	12	140	20	19	380	256	-	5,16 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm