

Manchon fileté de blocage

Stock Inx

MBF

Montage et réglage rapide

- **Manchon 6 pans pour serrage rapide d'axe**
- En serrant le manchon à l'aide d'une clef plate, l'axe est bloqué dans la position souhaitée.
- Alésage lisse
- Matière :
inox 303/304

Application


- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires

- A combiner avec les axes **APBC**, les noix support **NSP**, **NSU** ou **NSD**, et les noix de renvoi **NRV** ou **NRR**



Spécial agroalimentaire



+ DE STOCK

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Pour axe ØA	Filetage ext. ØM	H1	H2	A/F surplats	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
MBF8-12	8	M12x1,5	5	12	15	✓	4,59 €
MBF10-14	10	M14x1,5	5	12	17	✓	4,78 €
MBF12-16	12	M16x1,5	6	12	19	✓	5,06 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

118 5

Tome 5 2016

HPC

www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min + prix appel