

Nylon PA6 Bleu moulé

Rapport 2:1-3:1

- Engrenage moulé pour contact alimentaire

- Angle de pression 20°

- Matière :

Polyamide bleu renforcé fibres de verre

- Pour un couple, il faut commander 2 pignons de la même référence



Info

- *Préalésage brut de démoulage, à réuser impérativement par vos soins

- Non modifiable par nos soins



Alimentaire



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Dents		ØDe	ØDp	B	F	ØM	ØA*	dm	L	Lm	Prix Uni. 1 à 9
	Z	Module										
Rapport 2:1												
MDB1.5-16/ALI	16	1,5	26,7	24	20,0	8	17,5	8	36,4	20,0	10,5	10,52 €
MDB1.5-32/ALI	32	1,5	49,3	48	19,5	8	33,0	12	27,5	19,5	11,5	18,03 €
MDB2-16/ALI	16	2	35,6	32	23,0	10	23,5	10	45,4	23,0	11,5	12,29 €
MDB2-32/ALI	32	2	65,8	64	25,0	12	40,5	12	35,2	25,0	10	26,86 €
MDB2.5-16/ALI	16	2,5	44,4	40	27,5	12	30,0	12	56	27,5	13,5	33,30 €
MDB2.5-32/ALI	32	2,5	82,2	80	31,0	13	50,0	15	43,5	25,5	15,5	27,72 €
MDB3-16/ALI	16	3	53,4	48	28,0	15	40,5	12	61,6	28,0	12	12,51 €
MDB3-32/ALI	32	3	98,7	96	34,5	18	61,0	16	50,4	34,5	16	56,20 €
Rapport 3:1												
MTB2.5-16/ALI	16	2,5	44,7	40	26,5	18	34,0	14	70,4	26,5	9,2	38,60 €
MTB2.5-48/ALI	48	2,5	121,6	120	31,0	18	60,0	20	44,6	25,0	16	28,30 €
MTB3-16/ALI	16	3	53,7	48	30,0	18	35,0	10	84,2	30,0	11	57,64 €
MTB3-48/ALI	48	3	145,9	144	38,0	18	50,0	20	54,1	31,0	19	57,64 €

*Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 €/min + prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

29