





Potentiomètre

Permet de faire varier la tension MDPOT

- Potentiomètre de précision
- Bobiné 10 tours
- Livré avec bouton compte-tour pour réglage précis

Application

- Permet de varier la vitesse d'un moteur DC



Références	Résistance (kΩ)	Tolérance (%)	Linéarité (%)	Puissance (W)	Course angulaire (°)	Résistance d'isolement (Mohm)	Tension diélectrique (V)	Prix Uni. 1 à 5
MDPOT-10T/10K	10	±5	±0,5	2	3600	1000	1000	52,02 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ② 2021

② 277

Motoréducteur AC synchrone





LINK64

Couple de 1,3Nm à 6Nm

- 230V AC monophasé
- Rotor : aimant permanent
- Aimant : ferrite
- Type de réducteur : train droit
- Paliers : autolubrifiants
- Charge axiale maxi. : 30N
- Jeu axial max : 0,3mm
- Jeu radial : 0,2mm
- Jeu angulaire en charge : 3°
- Charge radiale maxi. : 60N à 10mm de la face
- Force de chassage : 30N
- T° d'utilisation : de -10°C à +40°C
- Masse : 830g

Montage

- Capacité fournie
- Schéma de câblage n°2 sur les fiches techniques



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	7%	Sur demande	

Références	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement (%)	Vitesse à vide (t/min)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (mA)	Prix Uni. 1 à 5
LINK6443A/0012	12:1	2	85	31,0	31,0	1,3	180	237,75 €
LINK6443A/0037	37,5:1	3	78	10,0	10,0	3,8	180	241,02 €
LINK6443A/0050	50:1	3	78	8,0	8,0	5,1	180	241,02 €
LINK6443A/0093	93,75:1	4	72	4,0	4,0	6,0	180	263,80 €
LINK6443A/0187	187:1	4	72	2,0	2,0	6,0	180	263,80 €
LINK6443A/0375	375:1	5	66	1,0	1,0	6,0	180	289,87 €
LINK6443A/0750	750:1	5	66	0,5	0,5	6,0	180	289,87 €

Dimensions en mm