


- Anneau d'attache pour accastillage
- Matière :
Inox 316
- Aucun marquage sur le produit

Info.

- CMU : Charge Maximale Utile
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.



REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Axe ØD	A	L	H	CMU (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
MDR1-05/SS	5	9,5	23,0	33	190	0,015	✓	3,32 €
MDR1-06/SS	6	12,0	24,0	37	360	0,030	✓	3,47 €
MDR1-08/SS	8	16,0	35,0	50	540	0,060	✓	4,13 €
MDR1-10/SS	10	19,3	45,6	65	720	0,125	✓	5,95 €
MDR1-12/SS	12	27,0	48,0	72	1080	0,200	✓	10,60 €
MDR1-14/SS	14	28,0	57,0	83	1260	0,310	✓	15,73 €
MDR1-16/SS	16	32,8	59,0	89	1680	0,510	✓	25,19 €
MDR1-20/SS	19	38,0	88,0	124	2400	0,900	-	49,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm