

Moyeu de serrage

MDS

A positionnement d'arbre

- **Préhension et positionnement d'arbre**

- Matière :





Acier 1.1206, bruni

Utilisation

Les moyeux de serrage peuvent être montés rapidement et facilement sur les arbres, réglés dans la bonne position d'activation et bloqués en position.

Montage

Pour une bonne transmission du couple, il est recommandé une tolérance de l'arbre de h11.



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	M	ØD3	B	B1	L	T	Poids env. kg	Prix Uni. 1 à 4
MDS10-36	10	24	M8	10	15,5	13	36	11	0,078	20,45 €
MDS12-36	12	24	M8	10	15,5	13	36	11	0,074	20,45 €
MDS12-41	12	28	M10	12	17,5	15	41	14	0,118	23,16 €
MDS14-41	14	28	M10	12	17,5	15	41	14	0,113	23,16 €
MDS14-45	14	32	M12	14	19,5	17	45	16	0,169	28,62 €
MDS16-45	16	32	M12	14	19,5	17	45	16	0,162	28,62 €

Dimensions en mm