



### - Engrenage moulé pour contact alimentaire

- Angle de pression 20°

- Matière :

Polyamide bleu renforcé fibres de verre

- Pour un couple, il faut commander 2 pignons de la même référence


### Info

- \*Préalésage brut de démoulage, à réusinier impérativement par vos soins

- Non modifiable par nos soins



**Spécial Agrolimentaire**



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Dents Z	Module	ØDe	ØDp	B	F	ØM	ØA*	Préalésage dm	L	Lm	Prix Uni. 1 à 9
MEB1-16/ALI	16	1	17,4	16	14	4,0	13,5	5	18,59	14,0	9,5	6,84 €
MEB1.5-16/ALI	16	1,5	26,1	24	18	5,5	20,0	8	25,1	18,0	12	8,64 €
MEB1.5-20/ALI	20	1,5	32,1	30	20	10,0	22,5	6	28,7	20,0	8,5	9,62 €
MEB1.5-30/ALI	30	1,5	47,1	45	25	10,0	34,5	12	39,7	25,0	13	14,25 €
MEB2-16/ALI	16	2	34,8	32	20	9,0	25,0	9	28,8	20,0	9	12,02 €
MEB2-20/ALI	20	2	42,8	40	27	13,0	32,5	9	35,7	27,0	13,5	16,87 €
MEB2-30/ALI	30	2	62,8	60	30	16,0	50,5	12	47,8	30,0	12,8	23,00 €
MEB2.5-16/ALI	16	2,5	43,5	40	28	10,0	30,0	12	37,3	28,0	15,5	17,44 €
MEB2.5-20/ALI	20	2,5	53,5	50	30	12,5	38,5	12	45,9	26,0	16	24,20 €
MEB2.5-30/ALI	30	2,5	78,5	75	35	18,0	51,0	14	59,1	31,0	15,5	21,95 €
MEB3-16/ALI	16	3	52,2	48	31	13,0	38,0	11	44,2	31,0	16,2	16,31 €
MEB3-20/ALI	20	3	64,2	60	35	18,0	43,5	14	51,1	35,0	15	23,25 €
MEB3-30/ALI	30	3	94,2	90	40	22,0	61,0	20	68,1	36,5	18,5	30,34 €
MEB3.5-20/ALI	20	3,5	74,9	70	39	22,0	56,5	14	58,6	35,5	16,5	26,05 €

\*Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

# Engrenage conique **contact alimentaire**



## Rapport 1,5:1-4:1

## Nylon PA6 Bleu moulé


- Engrenage moulé pour contact alimentaire
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Polyamide bleu renforcé fibres de verre
- Pour un couple, il faut commander 2 pignons




**Spécial  
Agrolimentaire**

### Info

- \*Préalésage brut de démoulage,  
à réusinier impérativement par vos soins
- Non modifiable par nos soins



Rapport 4:1



Rapport 1.5:1

### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Dents		ØDe	ØDp	B	F	ØM	ØA*	dm	L	Lm	Prix Uni. 1 à 9
	Z	Module										
<b>Rapport 4:1</b>												
MFB2.5-16/ALI	16	2,5	44,9	40	30,5	18	32,5	15	92,6	30,5	11,5	19,39 €
MFB2.5-64/ALI	64	2,5	161,2	160	35,0	18	60,0	20	48,8	28,0	16,5	83,58 €
MFB3-16/ALI	16	3	53,8	48	31,5	20	35,0	10	108	31,5	11	36,21 €
MFB3-64/ALI	64	3	193,5	192	42,0	20	60,0	19	58,8	36,0	22	72,94 €
<b>Rapport 1,5:1</b>												
MHB2-20/ALI	20	2	43,3	40	23,0	10	30,0	8	43,3	23,0	10,2	19,11 €
MHB2-30/ALI	30	2	62,2	60	27,0	10	50,0	11,5	40,6	27,0	15	27,98 €

\*Dimensions en mm



# Engrenage conique contact alimentaire

## Nylon PA6 Bleu moulé

# Rapport 2:1-3:1

- Engrenage moulé pour contact alimentaire

- Angle de pression 20°

- Matière :

Polyamide bleu renforcé fibres de verre


- Pour un couple, il faut commander 2 pignons

### Info


- \*Préalésage brut de démoulage,

à réusiner impérativement par vos soins


- Non modifiable par nos soins



**Spécial  
Agrolimentaire**



Rapport 2:1



Rapport 3:1

### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Dents		ØDe	ØDp	B	F	ØM	ØA*	dm	L	Lm	Prix Uni. 1 à 9
	Z	Module										
<b>Rapport 2:1</b>												
MDB1.5-16/ALI	16	1,5	26,7	24	20,0	8	17,5	8	36,4	20,0	10,5	10,82 €
MDB1.5-32/ALI	32	1,5	49,3	48	19,5	8	33,0	12	27,5	19,5	11,5	18,55 €
MDB2-16/ALI	16	2	35,6	32	23,0	10	23,5	10	45,4	23,0	11,5	12,64 €
MDB2-32/ALI	32	2	65,8	64	25,0	12	40,5	12	35,2	25,0	10	27,63 €
MDB2.5-16/ALI	16	2,5	44,4	40	27,5	12	30,0	12	56	27,5	13,5	34,26 €
MDB2.5-32/ALI	32	2,5	82,2	80	31,0	13	50,0	15	43,5	25,5	15,5	28,51 €
MDB3-16/ALI	16	3	53,4	48	28,0	15	40,5	12	61,6	28,0	12	12,86 €
MDB3-32/ALI	32	3	98,7	96	34,5	18	61,0	16	50,4	34,5	16	57,83 €
<b>Rapport 3:1</b>												
MTB2.5-16/ALI	16	2,5	44,7	40	26,5	18	34,0	14	70,4	26,5	9,2	39,72 €
MTB2.5-48/ALI	48	2,5	121,6	120	31,0	18	60,0	20	44,6	25,0	16	29,11 €
MTB3-16/ALI	16	3	53,7	48	30,0	18	35,0	10	84,2	30,0	11	59,32 €
MTB3-48/ALI	48	3	145,9	144	38,0	18	50,0	20	54,1	31,0	19	59,32 €

\*Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 4 2021

4 167