



Accouplement pour système asservi MHW

Couple : 2,8 à 38Nm


- Grande rigidité en torsion
- Mégalignement absorbé par le disque en inox
- Sans jeu
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques
- Ne nécessite pas d'entretien
- Matières :
 - Moyeux : aluminium A-U4G
 - Disque : inox 301
 - Goupilles : inox 303
 - Disque central : A-U5 Pb Bi
- T° d'utilisation maxi. : +100°C

Fixation par mâchoire de serrage



Utilisations

- Moteurs pas à pas ne pouvant pas détecter le point d'origine
- Automatisation
- Accouplement de précision



REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+	20+
Rem. Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Vitesse de rotation maxi. (t/min)	Masse (g)	Moment d'inertie (kg·m ²)	Rigidité à la torsion statique (Nm/Rad)	Mésalignement radial (mm)	Mésalignement angulaire (°)	Mésalignement axial (mm)	Couple nominal (Nm)	Couple maxi. (Nm)
MHW-32C	4800	48	6,2 x 10 ⁻⁶	1000	0,15	2°	±0,40	2,8	5,6
MHW-40C	3800	81	1,6 x 10 ⁻⁵	1500	0,20	2°	±0,50	6,0	12,0
MHW-50C	3100	150	4,6 x 10 ⁻⁵	2000	0,20	2°	±0,60	12,0	24,0
MHW-63C	2400	230	1,1 x 10 ⁻⁴	2500	0,30	2°	±0,80	19,0	38,0

Références	Alésage standard ØA	Alésage maxi. ØA	ØD	ØE	F	L	W	ØC	S1	M	G	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
MHW-32C	6	10	32	15	4	13,70	40	22	9	M3	8,00	✓	165,47 €
MHW-40C	8	14	40	25	6	16,50	46	28	12	M4	10,50	✓	185,58 €
MHW-50C	12	20	50	25	7	19,40	52	39	15	M5	14,75	✓	223,16 €
MHW-63C	16	25	63	32	8	22,30	58	45	18	M6	17,00	✓	316,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel