




# Manchon hexagonal taraudé

Stock Inx Aci

## MHX

Acier ou **inox**

- **Manchon hexagonal taraudé de part en part**
- **Idéal pour jonction de tige filetée**
- **Matières :**  
Acier S300PB zingué bleu  
Inox 303
- **Conditionnés par lot**



### REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Filetage ØT	L	AF	Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot 1 à 4	
Acier	Inox					Acier	Inox	Acier	Inox
MHX3-10/B	MHX3-10/SS/B	M3	10	5,5	20	✓	-	4,15 €	13,54 €
MHX3-12/B	MHX3-12/SS/B	M3	12	5,5	20	-	-	4,26 €	14,97 €
MHX3-15/B	MHX3-15/SS/B	M3	15	5,5	20	✓	-	4,71 €	16,48 €
MHX3-18/B	-	M3	18	5,5	20	-	-	5,17 €	-
MHX3-20/B	-	M3	20	5,5	20	✓	-	5,55 €	-

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



## REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Filetage			Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot 1 à 4	
Acier	Inox	ØT	L	AF		Acier	Inox	Acier	Inox
MHX4-10/B	MHX4-10/SS/B	M4	10	7,0	20	-	-	4,32 €	15,60 €
MHX4-12/B	MHX4-12/SS/B	M4	12	7,0	20	-	-	4,60 €	17,47 €
MHX4-15/B	MHX4-15/SS/B	M4	15	7,0	20	-	-	5,00 €	19,43 €
MHX4-18/B	-	M4	18	7,0	20	-	-	5,44 €	-
MHX4-20/B	-	M4	20	7,0	20	✓	-	6,11 €	-
-	MHX5-12/SS/B	M5	12	8,0	20	-	✓	-	20,60 €
MHX5-15/B	MHX5-15/SS/B	M5	15	8,0	20	✓	-	6,35 €	21,75 €
-	MHX5-18/SS/B	M5	18	8,0	20	-	-	-	23,00 €
MHX5-20/B	MHX5-20/SS/B	M5	20	8,0	20	✓	✓	8,80 €	23,39 €
MHX5-25/B	-	M5	25	8,0	20	-	-	9,46 €	-
MHX6-15/B	MHX6-15/SS/B	M6	15	10,0	20	✓	✓	5,31 €	29,91 €
MHX6-18/B	MHX6-18/SS/B	M6	18	10,0	20	-	-	5,81 €	27,13 €
MHX6-20/B	MHX6-20/SS/B	M6	20	10,0	20	-	-	5,99 €	32,71 €
MHX6-25/B	MHX6-25/SS/B	M6	25	10,0	20	-	✓	6,27 €	33,18 €
MHX6-30/B	MHX6-30/SS/B	M6	30	10,0	20	✓	✓	7,24 €	39,71 €
MHX6-35/B	-	M6	35	10,0	20	✓	✓	8,88 €	-
MHX6-40/B	-	M6	40	10,0	20	✓	✓	9,64 €	-
MHX6-50/B	-	M6	50	10,0	20	-	-	16,57 €	-
MHX8-15/B	-	M8	15	13,0	20	✓	-	8,50 €	-
MHX8-20/B	-	M8	20	13,0	20	✓	-	9,84 €	-
MHX8-25/B	MHX8-25/SS/B	M8	25	13,0	20	✓	✓	12,03 €	56,24 €
MHX8-30/B	MHX8-30/SS/B	M8	30	13,0	20	✓	✓	13,88 €	66,62 €
MHX8-35/B	-	M8	35	13,0	20	-	-	15,99 €	-
MHX8-40/B	-	M8	40	13,0	20	✓	-	18,11 €	-
MHX8-45/B	-	M8	45	13,0	20	-	-	21,57 €	-
MHX8-50/B	-	M8	50	13,0	20	✓	-	27,13 €	-
MHX8-60/B	-	M8	60	13,0	20	✓	-	32,79 €	-
MHX10-20/B	-	M10	20	17,0	20	✓	-	13,68 €	-
MHX10-25/B	MHX10-25/SS/B	M10	25	17,0	20	-	-	16,76 €	96,14 €
MHX10-30/B	MHX10-30/SS/B	M10	30	17,0	20	-	-	20,03 €	115,16 €
MHX10-40/B	MHX10-40/SS/B	M10	40	17,0	20	✓	-	26,45 €	153,32 €
MHX10-50/B	-	M10	50	17,0	20	-	-	32,79 €	-
MHX10-60/B	-	M10	60	17,0	20	-	-	40,40 €	-
MHX10-70/B	-	M10	70	17,0	20	✓	-	47,32 €	-
MHX12-25/B	-	M12	25	19,0	20	✓	-	20,99 €	-
MHX12-30/B	MHX12-30/SS/B	M12	30	19,0	20	-	-	25,68 €	136,12 €
MHX12-40/B	MHX12-40/SS/B	M12	40	19,0	20	✓	-	33,67 €	161,68 €
MHX12-50/B	MHX12-50/SS/B	M12	50	19,0	20	✓	-	42,12 €	201,75 €
MHX12-60/B	-	M12	60	19,0	20	-	-	50,29 €	-
MHX12-70/B	-	M12	70	19,0	20	✓	-	57,98 €	-

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm