

# Manille lyre à piton à œil




## MLY Diamètre d'axe de 5mm à 20mm

- Anneau d'attache pour accastillage
- Marquage : diamètre de l'axe, CMU, CE
- Matière : Etrier : acier Fe430B zingué blanc

### Info.

- CMU : Charge Maximale Utile  
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5
- Pièces vendues par multiple, nous contacter.



### REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Axe ØD	A	B	ØC	ØE	F	G	CMU (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
MLY1-05	5	8	18	10	5	19	15	100	0,020	✓	2,66 €
MLY1-06	6	12	24	12	6	24	18	160	0,030	✓	2,77 €
MLY1-08	8	15	31	16	8	32	24	250	0,070	✓	3,00 €
MLY1-10	10	18	38	20	10	38	30	400	0,130	✓	4,06 €
MLY1-12	12	22	48	24	12	50	36	630	0,230	✓	7,42 €
MLY1-14	14	24	53	28	15	56	42	800	0,370	✓	8,79 €
MLY1-16	16	27	61	32	17	64	48	1000	0,560	-	10,90 €
MLY1-18	18	36	72	36	18	72	54	1300	0,780	-	16,71 €
MLY1-20	20	37	78	41	20	79	60	1600	1,090	-	17,70 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm