


- Anneau d'attache pour accastillage
- Matière :
Inox 316
- Aucun marquage sur le produit

Info.

- CMU : Charge Maximale Utile
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.



REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Axe ØD	A	L	H	CMU (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
MLY1-05/SS	5	10,0	20,0	30	190	0,015	✓	3,47 €
MLY1-06/SS	6	13,0	26,0	38	360	0,030	✓	3,64 €
MLY1-08/SS	8	17,0	34,0	50	540	0,080	✓	4,60 €
MLY1-10/SS	10	19,0	45,0	65	720	0,130	✓	7,43 €
MLY1-12/SS	12	24,6	54,0	72	1080	0,245	✓	13,43 €
MLY1-14/SS	13	28,0	65,0	91	1260	0,375	✓	18,21 €
MLY1-16/SS	16	33,0	71,0	105	1680	0,450	-	27,10 €
MLY1-20/SS	19	40,0	92,5	133	2400	0,860	-	51,23 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm