



Inox

Module  
1,0-3,0

- Facilement utilisable bout à bout
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Inox 304 étiré

**Option**

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes

**REMISES**

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

Références	Module	W (mm)	H (mm)	Ligne primitive P (mm)	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
MRS1-1000	1,0	10	10	9,00	999	✓	123,27 €
MRS1.5-1000	1,5	15	15	13,50	999	✓	206,60 €
MRS2-1000	2,0	20	20	18,00	999	✓	225,85 €
MRS2.5-1000	2,5	25	25	22,50	999	-	320,37 €
MRS3-1000	3,0	30	30	27,00	999	✓	396,45 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 205