



Module 1,0-6,0

Acier

- Crémaillères raboutables
- Angle de pression 20°
- MR = section carrée
- MMR = section rectangulaire

Options

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes



REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+	30+	40+
Rem. Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

Références	Module	W (mm)	H (mm)	Ligne primitive P (mm)	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
MR1-1000	1	10	10	9,00	999	✓	46,99 €
MR1.25-1000	1,25	15	15	13,75	1001	✓	37,82 €
MR1.25-2000	1,25	15	15	13,75	1997	✓	89,16 €
MR1.5-1000	1,5	15	15	13,50	997	✓	37,82 €
MR1.5-2000	1,5	15	15	13,50	1997	✓	89,16 €
MR1.75-2000	1,75	15	15	13,25	2002	-	89,16 €
MR2-1000	2	20	20	18,00	999	✓	32,09 €
MR2-2000	2	20	20	18,00	1997	✓	68,40 €
MR2.5-1000	2,5	25	25	22,50	997	✓	45,86 €
MR2.5-2000	2,5	25	25	22,50	2002	✓	95,38 €
MR3-1000	3	30	30	27,00	999	✓	59,05 €
MR3-2000	3	30	30	27,00	1997	✓	124,44 €
MMR4-1000	4	40	25	21,00	1005	✓	97,51 €
MMR4-2000	4	40	25	21,00	2002	✓	229,21 €
MMR5-1000	5	50	30	25,00	1005	✓	160,67 €
MMR5-2000	5	50	30	25,00	2010	✓	304,95 €
MMR6-1000	6	60	40	34,00	999	-	243,98 €
MMR6-2000	6	60	40	34,00	1997	-	463,16 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm