

Noix de serrage double pour ventouse



NDS

En croix et parallèle

- Pour tube ou arbre Ø20
- Multiples connexions possibles à l'équerre ou en rallonge de deux éléments de préhension tubulaires
- Matières :
 - Aluminium
 - Visserie : acier

Avantages


- Flexibilité de connexions et de montages d'éléments de préhension




Version en croix



Version parallèle



NDS-20/C



NDS-20/P

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Version	ØA	B	C	D	H	E	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
NDS-20/C	en croix	20	22	24	60	-	-	58	29,38 €
NDS-20/P	parallèle	20	26	64	14	25	12,5	60	27,24 €

Dimensions en mm



Connecteur angulaire pour ventouse

Universel

NDS

- Multiples connexions possibles de ventouses à vide au préhenseur

- Matière :

Aluminium

- Vendu sans kit de fixation

Avantages



- Compatibilités avec les profils de 20 à 30mm de côté et de 40 à 60mm de côté grâce aux trous oblongs

Accessoires

- Ecrou PRF-ECL-M8

(tome 5 p.327)

- Vis M8 longueur 20 à 22 mm



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØA	B	C	ØD	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 9
NDS-1/4/C	G1/4"	30	29-39	G1/4"	94	35,64 €

Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 17