

Acier classe 6181 ou inox A2


SHNA
SHN

- Selon DIN 934
- Alésage chanfreiné à $120^{\circ} \pm 10^{\circ}$
- Chanfrein extérieur 30°
- A pas standard
- Matières :
 - Acier zingué classe 6[8]
 - Inox A2 303/304 (T° d'utilisation maxi + 430°C)
- Conditionnés par lot



Options

- Existe en inox A4/316
- Ecrou filetage fin SHN-F, N-F



REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Taraudage ØM	Pas	A/F Surplats	C	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier classe 6181								
SHNA-3/B	M3	0,50	5,5	6,01	2,4	500	✓	5,74 €
SHNA-4/B	M4	0,70	7,0	7,66	3,2	500	✓	3,17 €
SHNA-5/B	M5	0,80	8,0	8,79	4,0	500	✓	3,25 €
SHNA-6/B	M6	1,00	10,0	11,05	5,0	500	✓	7,02 €
SHNA-8/B	M8	1,25	13,0	14,38	6,5	200	✓	6,00 €
SHNA-10/B	M10	1,50	17,0	18,90	8,0	100	✓	6,65 €
SHNA-12/B	M12	1,75	19,0	21,10	10,0	50	✓	4,87 €
SHNA-16/B	M16	2,00	24,0	26,75	13,0	25	✓	4,87 €
SHNA-20/B	M20	2,50	30,0	32,95	16,0	25	✓	9,29 €
Inox A2								
SHN-1.6/B	M1,6	0,35	3,2	3,48	1,0	1000	-	95,39 €
SHN-2/B	M2	0,40	4,0	4,32	1,6	1000	✓	18,01 €
SHN-2.5/B	M2,5	0,45	5,0	5,45	2,0	1000	✓	16,23 €
SHN-3/B	M3	0,50	5,5	6,01	2,4	1000	✓	14,59 €
SHN-4/B	M4	0,70	7,0	7,66	3,2	1000	✓	18,40 €
SHN-5/B	M5	0,80	8,0	8,79	4,0	1000	✓	21,66 €
SHN-6/B	M6	1,00	10,0	11,05	5,0	100	✓	4,97 €
SHN-8/B	M8	1,25	13,0	14,38	6,5	100	✓	11,29 €
SHN-10/B	M10	1,50	17,0	18,90	8,0	100	✓	17,16 €
SHN-12/B	M12	1,75	19,0	21,10	10,0	100	✓	27,95 €
SHN-14/B	M14	2,00	22,0	24,49	11,0	100	✓	33,74 €
SHN-16/B	M16	2,00	24,0	26,75	13,0	50	✓	41,18 €
SHN-20/B	M20	2,50	30,0	32,95	16,0	50	✓	50,90 €
SHN-24/B	M24	3,00	36,0	39,55	19,0	25	-	60,46 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Écrou six pans **DIN934**

SHNBR

Laiton

- Écrou selon DIN934
- Matière :
Laiton



REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	


Références	ØM	Pas	L	A/F surplat	Qté/lot	Prix Uni. 1 à 5
SHN-4/BR/B	M4	0,70	3,2	7	100	4,67 €
SHN-5/BR/B	M5	0,80	4	8	100	5,90 €
SHN-6/BR/B	M6	1,00	5	10	100	11,12 €
SHN-8/BR/B	M8	1,25	6,5	13	100	23,13 €

Dimensions en mm

Acier ou inox A2 et frein nylon

NINA
NIN

- Selon DIN 985
- Ecrou indesserrable
- Insert nylon
- Matières :
 - Acier zingué classe 6.8
 - Inox A2
- Conditionnés par lot



REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Taraudage ØM	Pas	A/F Surplats	H	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier							
NINA-5/B	M5	0,80	8,0	5,0	500	✓	7,05 €
NINA-6/B	M6	1,00	10,0	6,0	500	✓	9,91 €
NINA-8/B	M8	1,25	13,0	8,0	200	✓	7,94 €
NINA-10/B	M10	1,50	17,0	10,0	200	✓	17,52 €
NINA-12/B	M12	1,75	19,0	12,0	200	✓	25,86 €
NINA-16/B	M16	2,00	24,0	16,0	100	-	27,73 €
NINA-20/B	M20	2,50	30,0	20,0	50	-	31,91 €
Inox							
NIN-3/B	M3	0,50	5,5	4,0	1000	✓	36,06 €
NIN-4/B	M4	0,70	7,0	5,0	1000	✓	34,34 €
NIN-5/B	M5	0,80	8,0	5,0	1000	✓	42,47 €
NIN-6/B	M6	1,00	10,0	6,0	500	✓	34,31 €
NIN-8/B	M8	1,25	13,0	8,0	500	✓	37,91 €
NIN-10/B	M10	1,50	17,0	10,0	200	✓	32,49 €
NIN-12/B	M12	1,75	19,0	12,0	200	✓	38,35 €
NIN-16/B	M16	2,00	24,0	16,0	100	✓	43,33 €
NIN-20/B	M20	2,50	30,0	20,0	50	✓	54,16 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm