



NSB

Pour douille KB, TK et RJUM

- Pour guidage linéaire
- Palier fermé pour douille fermée
- Livré sans douille
- Matière :
Aluminium

Options

- N'oubliez pas la douille voir KB, TK, RJUM



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	Pour arbre		H	h +0,01/-0,02	L +0,3	N1	N2	N3	E1 +/-0,2	E2 +/-0,2	Ød1	Ød2	ØM	Stock*	Prix Uni. 1 à 4	
	Ød	ØD														
NSB12	12	22	35	18	43	39	13	25	10	23	32	4,2	8	M5	✓	38,55 €
NSB16	16	26	42	22	53	43	13	30	12	26	40	5,2	10	M6	✓	43,77 €
NSB20	20	32	50	25	60	54	18	34	13	32	45	6,8	11	M8	✓	47,94 €
NSB25	25	40	60	30	78	67	22	40	15	40	60	8,6	15	M10	✓	60,45 €
NSB30	30	47	70	35	87	79	22	48	16	45	68	8,6	15	M10	✓	69,87 €
NSB40	40	62	90	45	108	91	26	60	20	58	86	10,3	18	M12	✓	112,60 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm