Structure porte-cellule plastique

Ensemble pré-assemblé PCP

- ***Assemblage composé d'une embase, de deux axes, d'un renvoi d'angle et d'une noix porte-cellule***
- *Matières : polyamide renforcé*
  Axe : tube inox 304
  Visserie : inox

Info.

- *Montage possible dans les profilés aluminium* **PRF**



REMISES

Qté	1+	25+	50+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Référence	Stock*	Prix Uni. 1 à 24
PCP10-150	✔	34,00 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Noix porte-tube fixe plastique

NPTF20

Pour tube Ø10 à Ø14

- ***Pour tube rond ou carré***
- *Matières :*
  Corps : polyamide renforcé
  Visserie : inox

Info.

- ***Vendu par multiple, nous contacter***



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Ø DF	⍁ DC	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF20-10	10	8	0,03	✔	6,09 €
NPTF20-12	12	10	0,03	✔	6,71 €
NPTF20-14	14	12	0,03	✔	6,77 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

NPTF20 Entretoise pour noix porte-tube

ENT

Plastique

- *Matière : polyamide renforcé*

Info.

- ***Vendu par multiple, nous contacter***





Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	H	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF20-ENT4	4	0,01	✔	3,22 €
NPTF20-ENT6	6	0,02	✔	3,22 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Noix porte-tube fixe plastique

Pour tube Ø14 à Ø20 — NPTF30

- **Pour tube rond ou carré**
- Matières :
  Corps : polyamide renforcé
  Visserie : inox

Accessoires

- Axes **APB-F** et **APB-T** **(tome 5 p.118, p.119)**



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Référence	Ø DF	⊿ DC	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF30-14	14	12	0,09	✔	13,39 €
NPTF30-16	16	14	0,09	✔	13,39 €
NPTF30-18	18	16	0,09	✔	13,39 €
NPTF30-20	20	18	0,09	✔	13,39 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Entretoise pour noix porte-tube NPTF30

Plastique — ENT

- Matière : polyamide renforcé

Info.

- **Vendu par multiple, nous contacter**





Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Référence	H	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF30-ENT10	10	0,03	-	3,40 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Noix renvoi d'angle réglable plastique Pla Stock

NPTRM — Réglage rapide

- ***Pour tube rond Ø14 à Ø20***
- *Matières :*
  Corps : polyamidex renforcé
  Visserie : inox
  Inserts taraudés : acier zingué

Accessoires

- *Axes* **APB-F** *et* **APB-T**
  (tome 5 p.118, p.119)

Réglage rapide



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØDF1	ØDF2	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTR14-14/M	14	14	0,09	✔	18,49 €
NPTR15-15/M	15	15	0,09	-	18,49 €
NPTR16-16/M	16	16	0,09	✔	18,49 €
NPTR18-18/M	18	18	0,09	-	18,49 €
NPTR20-20/M	20	20	0,09	✔	18,49 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Pla Stock Noix renvoi d'angle réglable plastique

Version standard — NPTR

- **Pour tube rond Ø14 à Ø20**
- Matières :
  Corps : polyamide renforcé
  Visserie : inox

Info.

- **Vendu par multiple, nous contacter**

Accessoires

- Axes **APB-F** et **APB-T**
  (tome 5 p.118, p.119)









Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØDF1	ØDF2	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTR14-14	14	14	0,07	✔	6,97 €
NPTR14-15	14	15	0,07	-	6,97 €
NPTR14-16	14	16	0,07	-	6,97 €
NPTR15-15	15	15	0,07	-	6,97 €
NPTR15-16	15	16	0,07	-	6,97 €
NPTR16-16	16	16	0,07	✔	6,97 €
NPTR18-18	18	18	0,07	✔	6,97 €
NPTR20-20	20	20	0,07	✔	6,97 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Noix renvoi d'angle réglable plastique Pla

NPTR Version standard pour tige 10mm et 12mm

- ***Pour tube rond Ø10 et Ø12 ou tube carré 8mm ou 10mm***
- *Matières :*
  Polyamide renforcé / Visserie : inox

Info.

- ***Vendu par multiple, nous contacter***

Accessoires

- *Axes* **APB-F** *et* **APB-T** ***(tome 5 p.118, p.119)***



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Ø tube rond	⍁ tube carré	Masse	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTR10-10	10	8	0,03	✔	6,33 €
NPTR12-12	12	10	0,03	✔	6,33 €

**Dans la limite du disponible -Dimensions en mm*

Pla Stock Noix porte-cellule réglable plastique

NPCR

- ***Pour tube rond ou carré***
- *Matières :*
  Corps : polyamide renforcé
  Visserie : inox

Info.

- ***Vendu par multiple, nous contacter***

Accessoires

- *Axes* **APB-F** *et* **APB-T**
  (tome 5 p.118, p.119)



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØDF	DC	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPCR-10	10	8	0,02	✔	6,21 €
NPCR-12	12	10	0,02	✔	6,09 €
NPCR-14	14	12	0,02	✔	6,63 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Noix porte-réflecteur plastique Pla Stock

NPR

- ***Pour tube rond***
- *Matières :*
  Corps : polyamide renforcé
  Visserie : inox

Accessoires

- *Axes* **APB-F** *et* **APB-T**
  (tome 5 p.118, p.119)



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØDF	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPR-12	12	0,1	✔	24,87 €
NPR-14	14	0,1	✔	24,87 €
NPR-15	15	0,1	-	24,87 €
NPR-16	16	0,1	-	24,87 €
NPR-18	18	0,1	-	24,87 €
NPR-20	20	0,1	-	24,87 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Noix de serrage articulée

Pour tige ou tube

NSA

- ***Pour serrer des sections cylindriques (tiges, tubes...)***
- *Avec poignée papillon*
- *Matières :*
  Poignée papillon : plastique thermodurcissable
  Couleur : gris foncé
  Noix de serrage : aluminium haute résistance anodisé noir
  Douille et boulon : acier poli finition chromée brillante

Avantages

- *Réglable sans palier*
- *Serrage rapide avec les poignées papillon*



Exemple de montage

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Référence	Pour arbre	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSA-16	Ø16	0,150	✔	69,28 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Noix de serrage réglable

NSR

Pour tige ou tube

- ***Pour serrer des sections cylindriques (tiges, tubes...)***
- *Matières :*
  Poignée papillon : plastique thermodurcissable
  Couleur : gris foncé
  Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8
  Autres composants : aluminium haute résistance anodisé



Avantages

- *Réglable individuellement, sans palier*
- *Construction simple avec les poignées papillon*
- *Serrage rapide*



Exemple de montage

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSR-8	8	28	M8	90	42	24	24	13	50	8,5	0,086	-	50,21 €
NSR-10	10	32	M8	100	52	24	32	15	50	9,5	0,124	✔	52,54 €
NSR-12	12	36	M8	104	56	24	34	17	50	10,5	0,157	✔	60,16 €
NSR-16	16	45	M10	142	72	35	44	22	75	13,5	0,345	✔	76,66 €
NSR-20	20	74	M10	172	102	35	62	30	75	22,0	1,110	✔	116,47 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Noix de jonction multiple

Pour tige ou tube

NJM

- **Pour prolonger des sections cylindriques (tiges, tubes...) soit de manière parallèle, soit de manière coaxiale**
- Matières :
  Poignée papillon : plastique thermodurcissable
  Couleur : gris foncé
  Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8, bichromaté jaune
  Corps : aluminium haute résistance anodisé

Avantages

- Une utilisation parallèle permet également de raidir une construction donnée
- Le corps muni d'alésages multiples permet également d'obtenir une jonction orthogonale.



Dispositions :



Parallèle **Coaxiale** **Orthogonale**

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
NJM-8	8	28	M8	89	36	17	20	8	50	24	15	0,074	50,20 €
NJM-10	10	32	M8	90	40	19	20	10	50	24	15	0,093	52,54 €
NJM-12	12	36	M8	90	44	21	20	12	50	24	15	0,118	60,10 €
NJM-16	16	45	M10	126	56	27	24	16	75	35	20	0,262	76,66 €

Dimensions en mm