



Noix de serrage réglable

Pour tige ou tube



NSR

- Pour serrer des sections cylindriques (tiges, tubes...)
- Matières :
 Poignée papillon : plastique thermodurcissable
 Couleur : gris foncé
 Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8
 Autres composants : aluminium haute résistance anodisé



Avantages

- Réglable individuellement, sans palier
- Construction simple avec les poignées papillon
- Serrage rapide



Exemple de montage

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
NSR-8	8	28	M8	90	42	24	24	13	50	8,5	0,086	-	40,69 €
NSR-10	10	32	M8	100	52	24	32	15	50	9,5	0,124	✓	42,60 €
NSR-12	12	36	M8	104	56	24	34	17	50	10,5	0,157	✓	48,76 €
NSR-16	16	45	M10	142	72	35	44	22	75	13,5	0,345	✓	62,11 €
NSR-20	20	74	M10	172	102	35	62	30	75	22,0	1,110	✓	92,97 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2016

5 133