

Indicateur numérique de position

Stock

OP3DX OP3sx

Cadran à 4 chiffres

- Cadran à 4 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes ou les centièmes), avec lecture jusqu'à 9999
- Indicateur de position à arbre creux
- Indicateur à 4 chiffres pour réglage et lecture directe d'un déplacement (ou d'un angle) obtenu grâce à la rotation d'un arbre de commande
- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température maxi. 80°C.
- Couleur : orange
- Hauteur des chiffres 5mm
- Trou standard de l'arbre 14H7, autres trous plus petits que 14mm avec douille de réduction

Modèle inox sur demande



Options

- Modèle avec parties métalliques en inox
- Goujon d'arrêt Ø6mm



Montage

- Insérer l'indicateur à travers l'arbre creux en ayant soin à ce que le téton d'ancrage entre dans le trou diam. 5mm prédisposé. Mettre l'instrument sur le niveau initial (zéro) et bloquer la vis de fixation




Garniture anti-poussière



Bride entretoise OP3-BE



OP3DX OP3SX



Vue A



Vue B

REMISES

| | | | |
|-----------|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | +10 |
| Rem. Prix | -15% | Sur demande | |

| Références | Vue | Pas (mm) | Indication après un tour (mm) | Vitesse maxi. (t/min) | Sens de comptage | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|-------------|-----|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------|-----------------|
| OP3-A10-DX | A | 1 | 001 0 | 300 | horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-A20-DX | A | 2 | 002 0 | 300 | horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-A40-DX | A | 4 | 004 0 | 250 | horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-A50-DX | A | 5 | 005 0 | 200 | horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-A100-DX | A | 10 | 010 0 | 150 | horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-B10-DX | B | 1 | 001 0 | 300 | horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-B20-DX | B | 2 | 002 0 | 300 | horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-B40-DX | B | 4 | 004 0 | 250 | horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-B50-DX | B | 5 | 005 0 | 200 | horaire | - | 66,11 € |
| OP3-B100-DX | B | 10 | 010 0 | 150 | horaire | - | 66,11 € |
| OP3-A10-SX | A | 1 | 001 0 | 300 | anti-horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-A20-SX | A | 2 | 002 0 | 300 | anti-horaire | - | 66,11 € |
| OP3-A40-SX | A | 4 | 004 0 | 250 | anti-horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-A50-SX | A | 5 | 005 0 | 200 | anti-horaire | - | 66,11 € |
| OP3-A100-SX | A | 10 | 010 0 | 150 | anti-horaire | ✓ | 66,11 € |
| OP3-B10-SX | B | 1 | 001 0 | 300 | anti-horaire | - | 66,11 € |
| OP3-B20-SX | B | 2 | 002 0 | 300 | anti-horaire | - | 66,11 € |
| OP3-B40-SX | B | 4 | 004 0 | 250 | anti-horaire | - | 66,11 € |
| OP3-B50-SX | B | 5 | 005 0 | 200 | anti-horaire | - | 66,11 € |
| OP3-B100-SX | B | 10 | 010 0 | 150 | anti-horaire | - | 66,11 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm