



Pied articulé à embase tôle à fixer Ø80

Charge maxi : 10 000N
Semelle EPDM bleu

PAMF80

- Pied articulé oscillant
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières :

Embase : tôle inox 304 brillante

Tige : inox 304 livrée sans écrou


Semelle : EPDM bleu

Options

- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande

Avantages

- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique



Alimentaire

Trou pour cheville

Entraxe important permettant l'usage d'un perforateur

REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Charge statique(N)	Prix uni. 1 à 5
PAMF80-12-100/SS/EB	80	M12	100	35	14	25	135	10000	29,62€
PAMF80-12-150/SS/EB	80	M12	150	35	14	25	185	10000	31,76€
PAMF80-16-100/SS/EB	80	M16	100	35	13	25	135	10000	31,76€
PAMF80-16-150/SS/EB	80	M16	150	35	13	25	185	10000	33,84€
PAMF80-20-100/SS/EB	80	M20	100	38	17	25	138	10000	35,47€
PAMF80-20-150/SS/EB	80	M20	150	38	17	25	188	10000	38,07€
PAMF80-20-200/SS/EB	80	M20	200	38	17	25	238	10000	42,04€

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm