



# Pied articulé fixable tôle emboutie Ø110

Charge maxi jusqu'à 30 000N

PARF110

## - Pied articulé oscillant fixable à embase tôle

### - Matières :

Embase tôle acier zingué

Tige acier zingué


## Utilisations

- Tige gyroscopique libre
- Possibilité de blocage, avec l'écrou sous l'embase, de la rotation et de l'inclinaison angulaire (+/-4°) permettant d'utiliser ces pieds aussi bien dans des poteaux borgnes, que dans des équerres de fixation avec écrou et contre-écrou.
- Le blocage angulaire permet d'empêcher tout bruit et effet de levier sur les fixations (évite l'arrachage).

## Avantage

- Idéal pour fixer des robots au sol et faciliter ainsi le travail en cadence

**Economique**



## REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	ØM	B	S	A	SW	G	H	Charge statique (N)	Prix Uni. 1 à 5
PARF110-16-150	M16	150	4	41	17	19	191	25000	18,07 €
PARF110-16-200	M16	200	4	41	17	19	241	25000	19,06 €
PARF110-20-150	M20	150	4	42	17	19	192	25000	20,26 €
PARF110-20-200	M20	200	4	42	17	19	242	25000	21,93 €
PARF110-24-150	M24	150	4	43	20	19	193	30000	24,02 €
PARF110-24-200	M24	200	4	43	20	19	243	30000	26,48 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

NOUVEAUTÉS 2017

101