

Pied articulé tôle emboutie



PAT85ss

Charge maxi. jusqu'à 12 000N


- Pied oscillant
- Oscillation : +/- 4° par rapport à l'axe
- Matières :
 - Base et tige : inox 1.4301 (304)
 - Semelle : caoutchouc vulcanisé NBR 80 shore
- Base Ø85mm

Applications

- Mobilier de laboratoire
- Industrie médicale et agroalimentaire

Attention

- La charge statique indiquée est calculée à la moitié de la longueur de la tige. En cas de vibrations ou en présence de charges dynamiques, cette valeur est inférieure



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	S	B	ØD	A/F	M	G	H	Charge statique (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PAT85-16-100/SS	7	100	85	13	M16	16	130	12000	✓	52,44 €
PAT85-16-150/SS	7	150	85	13	M16	16	180	12000	-	55,17 €
PAT85-16-175/SS	7	175	85	13	M16	16	205	12000	✓	57,86 €
PAT85-20-100/SS	7	100	85	17	M20	16	130	12000	-	55,17 €
PAT85-20-150/SS	7	150	85	17	M20	16	180	12000	✓	57,70 €
PAT85-20-200/SS	7	200	85	17	M20	16	230	12000	-	59,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- **Pied oscillant**
- **Oscillation** : +/- 4° par rapport à l'axe
- **Matières** :
Base et tige : inox 1.4301 (304)
Semelle : caoutchouc vulcanisé NBR 80 shore
- Base Ø123mm

Applications

- Mobilier de laboratoire
- Industrie médicale et agroalimentaire

Attention

- La charge statique indiquée est calculée à la moitié de la longueur de la tige. En cas de vibrations ou en présence de charges dynamiques, cette valeur est inférieure



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	S	B	ØD	A/F	M	G	H	Charge statique (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PAT123-16-100/SS	7	100	123	13	M16	23,5	137	20000	✓	69,99 €
PAT123-16-150/SS	7	150	123	13	M16	23,5	187	20000	-	72,74 €
PAT123-16-175/SS	7	175	123	13	M16	23,5	212	20000	✓	76,40 €
PAT123-20-100/SS	7	100	123	17	M20	23,5	137	20000	-	72,89 €
PAT123-20-150/SS	7	150	123	17	M20	23,5	187	20000	-	73,46 €
PAT123-20-200/SS	7	200	123	17	M20	23,5	237	20000	✓	75,64 €
PAT123-24-100/SS	7	100	123	20	M24	23,5	138	20000	✓	74,15 €
PAT123-24-150/SS	7	150	123	20	M24	23,5	188	20000	-	75,64 €
PAT123-24-200/SS	7	200	123	20	M24	23,5	238	20000	-	78,36 €
PAT123-30-150/SS	7	150	123	26	M30	23,5	188	20000	-	85,22 €
PAT123-30-200/SS	7	200	123	26	M30	23,5	238	20000	-	94,10 €
PAT123-30-250/SS	7	250	123	26	M30	23,5	288	20000	-	101,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm