



Pied fixe **antivibratoire**

Charge jusqu'à 35 000N

PAV


- **Pied réglable antivibratoire**
- Vis à pas fin pour mise à niveau
- Matières :
Corps : tôle acier zingué blanc
Vis acier zingué blanc
Base caoutchouc NBR 80 shore

Applications

- Machines-outils, presses, machines d'injection, compresseurs

Info.

- Fourni avec 1 écrou et 1 rondelle



EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØF	B	ØD1	SW	G	H	Charge maxi		Prix Uni. 1 à 5
								dynamique (N)	statique (N)	
PAV80-M12C	80	M12x1,25	87	60	8	40-50	136	2500	5000	39,04 €
PAV120-M16C	120	M16x1,5	93	80	9	45-58	150	4000	10000	65,83 €
PAV160-M20C	160	M20x1,5	125	100	12	53-65	190	9000	20000	108,83 €
PAV200-M20C	200	M20x1,5	125	130	12	69-82	207	15000	35000	149,57 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 403