



# Roulement à une rangée de billes


Plastique résistance à la corrosion **SIMG** PBGL  
PBSS

## - Roulement à billes à contact radial


- Selon DIN 625
- Résistance aux produits chimiques
- Léger
- T° d'utilisation : jusqu'à +100°C
- Sans lubrification
- Matières :  
 Bagues : polyacétal  
 Billes : verre ou inox  
 Cage : nylon

## Avantages

- Pas de maintenance



Billes verre



GL : billes verre

Billes inox



SS : billes inox

Sans lubrification,  
plus léger

## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	Sur demande

Références		ØA	ØD	B	Vitesse maxi. (t/min)	Charge statique (daN)	Charge dynamique (daN)	Prix Uni. 1 à 5	
Billes Verre	Billes Inox							Verre	Inox
PB623/GL	PB623/SS	3	10	4	4500	3,0	4,5	14,13 €	13,79 €
PB624/GL	PB624/SS	4	13	5	3600	4,0	6,0	13,57 €	13,26 €
PB625/GL	PB625/SS	5	16	5	3050	4,5	6,5	11,51 €	11,26 €
PB626/GL	PB626/SS	6	19	6	2600	5,0	7,0	11,47 €	11,14 €
PB6000/GL	PB6000/SS	10	26	8	1900	9,0	13,0	13,72 €	13,40 €
PB6001/GL	PB6001/SS	12	28	8	1750	11,0	16,0	13,74 €	13,48 €
PB6002/GL	PB6002/SS	15	32	9	1550	13,0	19,0	14,27 €	13,92 €
PB6004/GL	PB6004/SS	20	42	12	1200	20,0	30,0	19,26 €	18,76 €
PB6005/GL	PB6005/SS	25	47	12	1050	24,0	36,0	20,89 €	20,34 €
PB6006/GL	PB6006/SS	30	55	13	900	28,0	42,0	28,31 €	27,62 €
PB6007/GL	PB6007/SS	35	62	14	800	32,0	48,0	44,80 €	43,74 €
PB607/GL	PB607/SS	7	19	6	2600	4,0	6,0	10,85 €	Sur demande
PB608/GL	PB608/SS	8	22	7	2200	5,5	8,0	11,82 €	11,51 €
PB6200/GL	PB6200/SS	10	30	9	1650	13,0	17,0	12,83 €	Sur demande
PB6201/GL	PB6201/SS	12	32	10	1550	15,0	22,0	14,73 €	Sur demande

Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ③ 2021

③ 77