

# Poignée cylindrique fixe

## PCM

## Duroplast noir


- Poignée non tournante

- Matière :  
Duroplast noir

### Avantages

- Bonne préhension
- Nettoyage plus simple que les technopolymères
- Dans les applications d'usinages, les copeaux adhèrent peu.

**Bonne résistance**



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØM	ØD	L	E	Masse (g)	Prix uni. 1 à 5
PCM5-13-27	M5	13	27	14	4	2,29 €
PCM6-13-27	M6	13	27	14	4	2,29 €
PCM6-17-40	M6	17	40	20	9	2,29 €
PCM8-17-40	M8	17	40	25	8	2,29 €
PCM6-21-50	M6	21	50	25	20	2,85 €
PCM8-21-50	M8	21	50	25	19	2,85 €
PCM10-21-50	M10	21	50	25	18	2,85 €
PCM6-23-55	M6	23	55	25	25	3,11 €
PCM8-23-55	M8	23	55	25	24	3,11 €
PCM10-23-55	M10	23	55	25	24	3,11 €
PCM8-25-65	M8	25	65	30	36	3,32 €
PCM10-25-65	M10	25	65	30	35	3,32 €
PCM12-25-65	M12	25	65	30	34	3,32 €
PCM8-28-85	M8	28	85	40	61	4,31 €
PCM10-28-85	M10	28	85	40	59	4,31 €
PCM12-28-85	M12	28	85	40	56	4,31 €
PCM14-28-85	M14	28	85	40	52	4,31 €
PCM8-29-115	M8	29	115	40	92	7,38 €
PCM10-29-115	M10	29	115	40	88	7,38 €
PCM12-29-115	M12	29	115	40	84	7,38 €

Dimensions en mm