

# Pignon à chaîne **plastique**

New

Eco

Nyl



## DIN 06B-1


## Nylon PA6 moulé

# 3/8"



- Pas 3/8" (9,525mm) (DIN 06B-1)
- Diam. rouleau 6,35mm
- Matière :  
Nylon PA6 chargé fibre de verre  
Couleur grise

$\phi A^{**}$  : préalésage  
à modifier  
impérativement




**NOUVEAU!**

### Application

- Faible coefficient de frottement
- Nécessite peu de lubrification
- Silencieux
- Résistance aux ambiances acqueuses et agressives

### Info

- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- \*\*Préalésage donné à titre indicatif
- Alésage + rainure de clavette sur demande à partir de 10 pièces



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Z		Préalésage non garanti				E	ØF	Prix Uni. 1 à 9
	Dents	ØD	ØP	ØM	ØA**				
PCS37-12/PA6	12	40,5	36,8	25	8	25	-	3,25 €	
PCS37-13/PA6	13	43,5	39,8	28	8	25	-	3,93 €	
PCS37-14/PA6	14	46,5	42,8	30	8	25	-	4,28 €	
PCS37-15/PA6	15	49,5	45,8	34	8	25	-	4,85 €	
PCS37-17/PA6	17	55,5	51,8	35	10	28	-	5,13 €	
PCS37-18/PA6	18	58,6	54,9	40	10	28	-	5,87 €	
PCS37-19/PA6	19	61,6	57,9	44	12	28	-	6,26 €	
PCS37-20/PA6	20	64,6	60,9	44	12	28	-	6,79 €	
PCS37-21/PA6	21	67,6	63,9	48	12	28	-	6,83 €	
PCS37-25/PA6	25	79,7	76,0	57	12	28	-	7,92 €	
PCS37-30/PA6	30	94,8	91,2	40	12	28	-	9,73 €	
PCS37-36/PA6	36	113,0	109,2	70	16	30	-	10,18 €	

Dimensions en mm


## Nylon PA6 moulé

## DIN 08B-1 1/2"



- Pas 1/2" (12,7mm) (DIN 08B-1)
- Diam. rouleau 8,51mm
- Matière :  
Nylon PA6 chargé fibre de verre  
Couleur grise

$\phi A^{**}$  : préalésage  
à modifier  
impérativement




**NOUVEAU !**

### Application

- Faible coefficient de frottement
- Nécessite peu de lubrification
- Silencieux
- Résistance aux ambiances acouees et agressives

### Info

- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- \*\*Préalésage donné à titre indicatif
- Alésage + rainure de clavette sur demande à partir de 10 pièces



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØD	ØP	ØM	Préalésage non garanti ØA**	E	ØF	Prix Uni. 1 à 9
PCS50-9/PA6	9	42,0	37,13	24	10	28	-	4,74 €
PCS50-10/PA6	10	45,9	41,10	26	10	28	-	5,09 €
PCS50-12/PA6	12	54,6	49,07	32	10	28	-	5,13 €
PCS50-14/PA6	14	63,2	57,07	41	10	28	-	5,16 €
PCS50-15/PA6	15	65,9	61,09	45	10	28	-	5,20 €
PCS50-16/PA6	16	69,9	65,10	45	10	28	-	5,23 €
PCS50-17/PA6	17	74,0	69,11	50	11	28	-	6,19 €
PCS50-18/PA6	18	78,0	73,13	50	11	28	-	6,33 €
PCS50-20/PA6	20	86,0	81,19	50	11	28	-	8,48 €
PCS50-21/PA6	21	91,3	85,22	50	11	29	-	8,88 €
PCS50-28/PA6	28	118,3	113,40	60	16	29	-	11,31 €
PCS50-30/PA6	30	126,3	121,50	60	16	30	-	12,20 €
PCS50-36/PA6	36	150,6	145,70	60	16	30	125	14,25 €
PCS50-38/PA6	38	158,6	153,80	60	16	30	125	15,24 €
PCS50-40/PA6	40	166,8	161,87	60	16	30	135	17,15 €

Dimensions en mm