

Poignée encastrable à clipser

PENC

Thermoplastique

- Poignée de portage ou de pousser/tirer à clipser dans une tôle

Matière :



Thermoplastique noir (ABS)

Info.

- La force de serrage est de 750N par paire dans l'acier et les boîtiers en tôle.

Utilisation

- Idéal pour coffret métallique et tiroir



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	A	A1	B	B1	T	Pour Ouverture de montage	Pour épaisseur de paroi (mm)	Charge (N)	Prix Uni. 1 à 5
PENC40-90	90	79	40,0	30,0	16	83X34	0,75 à 1,5	375	4,78 €
PENC56-110	110	95	56,3	33,8	18	103X49	0,75 à 1,5	375	5,39 €
PENC79-187	187	164	79,0	54,0	22	171X73	1,5 à 2	375	7,02 €

Dimensions en mm