

# Poignée encastrable à visser

Thermoplastique

PENV

**Meilleure préhension**

- Poignée de portage ou de pousser/tirer à visser ou riveter dans une façade

- Matière :



Thermoplastique noir (ABS)

## Info.


- Charge maxi : 500N par paire

## Utilisation

- Idéal pour coffret métallique et tiroir



Exemple d'application



Logement de montage

## REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	A	A1	A2	B	B1	B2	T	Charge (N)	Prix Uni. 1 à 5
PENV79-131	131	112	94	79,0	40,0	58,8	58	250	6,24 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC** NOUVEAUTÉS 2017

43