

# Pied fixe en caoutchouc



## PFC


## Charge maxi : jusqu'à 3 150N

- Pied de mise à niveau pour petits éléments

- Matières :

Tige : acier ou inox 304

Pied : caoutchouc NBR dureté 70 shore



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	ØD	ØF	A	H	B	Charge maxi (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
<b>En acier</b>								
PFC40-8	40	M8	16	41	25	1800	✓	3,24 €
PFC40-10	40	M10	16	41	25	2250	✓	3,80 €
PFC40-12	40	M12	16	41	25	3150	✓	4,39 €
<b>En inox</b>								
PFC40-8/SS	40	M8	16	41	25	1800	✓	3,80 €
PFC40-10/SS	40	M10	16	41	25	2250	✓	4,11 €
PFC40-12/SS	40	M12	16	41	25	3150	✓	5,60 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm