



Poignée de manutention

PGM

Aluminium ou laiton

- Poignée de préhension pour pousser et tirer
- Montage par l'arrière
- Matières :
 - Aluminium anodisé incolore
 - Aluminium poli
 - Laiton chromé
 - Laiton nickelé



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Matière	Finition	A	B	ØD	L	ØM	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
PGM52-M4/ALA	aluminium	anodisé incolore	52	34	8	10	M4	14	6,84 €
PGM80-M4/ALA	aluminium	anodisé incolore	80	34	8	12	M4	17	7,63 €
PGM100-M4/ALP	aluminium	poli	100	30	7	8	M4	14	4,12 €
PGM100-M4/ALA	aluminium	anodisé incolore	100	34	8	12	M4	20	8,05 €
PGM100-M4/BRC	laiton	chromé	100	30	7	8	M4	44	6,33 €
PGM100-M4/BRN	laiton	nickelé	100	30	7	8	M4	44	6,24 €
PGM120-M4/ALA	aluminium	anodisé incolore	120	34	8	10	M4	23	8,57 €

Dimensions en mm