

Rondelle d'appui pour poignée de manutention coudée

Hygienic Usit®

PGM RAM



- Poignée de manutention coudée et rondelle d'appui
- Certification EHEDG
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition polie jusqu'à Ra < 0,04

Avantages

- Forme optimisée pour utilisation dans le domaine agroalimentaire et pharmaceutique
- Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile

Accessoires

- Poignée de manutention PGMHuss (cf. page 46)
- Rondelles d'étanchéité RDE (cf. pages 37 à 39)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pour poignée	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	H	H1	H2	R2	R3	Prix Uni. 1 à 4
PGM5-RAM/HUSS	PGM5	13,5	18,0	8	5,2	6	3,5	0,7	1,5	0,60	14,78 €
PGM6-RAM/HUSS	PGM6	15,7	22,3	10	6,2	8	4,8	0,7	1,5	0,75	15,33 €
PGM8-RAM/HUSS	PGM8	20,0	26,6	12	8,2	10	6,7	1,0	2,0	0,90	16,08 €
PGM10-RAM/HUSS	PGM10	24,3	35,0	16	10,2	12	7,0	1,0	2,0	1,20	17,65 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC SUPPLÉMENT 2019