



- **Système blindé**
- Avec le matériau NdFeB, l'adhérence est augmentée d'environ 10 à 20% par rapport au SmCo
- T° maxi : +80°C
- **Matière, finition :**
Corps en acier, zingué
Noyau magnétique NdFeB



Forme A

Forme B

Forme C

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	-15%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	Forme	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L	L1	Force d'attraction		Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
								(en N)				
PLA6-4/A	A	6 ^{+0,15}	-	-	-	-	4,5	5	1,0	✓	3,24 €	
PLA8-4/A	A	8 ^{+0,15}	-	-	-	-	4,5	13	1,5	✓	3,36 €	
PLA10-4/A	A	10 ^{+0,15}	-	-	-	-	4,5	25	2,5	✓	3,92 €	
PLA13-4/A	A	13 ^{+0,15}	-	-	-	-	4,5	60	4,5	✓	4,05 €	
PLA16-4/A	A	16 ^{+0,15}	-	-	-	-	4,5	95	6,5	✓	4,85 €	
PLA20-6/A	A	20 ^{+0,15}	-	-	-	-	6,0	140	15,0	✓	7,30 €	
PLA25-7/A	A	25 ^{+0,15}	-	-	-	-	7,0	200	22,0	✓	10,95 €	
PLA32-7/A	A	32 ^{+0,20}	-	-	-	-	7,0	350	40,0	✓	17,17 €	
PLA6-4/B	B	6 ^{+0,15}	6	M3	-	11,5	4,5	5	1,5	-	4,05 €	
PLA8-4/B	B	8 ^{+0,15}	6	M3	-	11,5	4,5	13	2,0	-	4,20 €	
PLA10-4/B	B	10 ^{+0,15}	6	M3	-	11,5	4,5	25	3,0	✓	4,81 €	
PLA13-4/B	B	13 ^{+0,15}	6	M3	-	11,5	4,5	60	5,0	✓	5,02 €	
PLA16-4/B	B	16 ^{+0,15}	6	M4	-	11,5	4,5	95	7,5	✓	5,87 €	
PLA20-6/B	B	20 ^{+0,15}	8	M4	-	13,0	6,0	140	16,0	-	9,98 €	
PLA25-7/B	B	25 ^{+0,15}	8	M4	-	14,0	7,0	200	25,0	-	14,82 €	
PLA32-7/B	B	32 ^{+0,20}	10	M5	-	15,5	7,0	350	48,0	✓	20,02 €	
PLA10-4/C	C	10 ^{+0,15}	-	-	M3	11,5	4,5	25	3,0	✓	4,58 €	
PLA13-4/C	C	13 ^{+0,15}	-	-	M5	12,5	4,5	60	5,0	✓	5,02 €	
PLA16-4/C	C	16 ^{+0,15}	-	-	M6	12,5	4,5	95	8,0	✓	5,91 €	
PLA20-6/C	C	20 ^{+0,15}	-	-	M6	16,0	6,0	140	16,0	✓	10,01 €	
PLA25-7/C	C	25 ^{+0,15}	-	-	M6	17,0	7,0	200	25,0	✓	14,82 €	
PLA32-7/C	C	32 ^{+0,20}	-	-	M6	17,0	7,0	350	48,0	✓	20,38 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm