

# Aimant avec trou central




## PLC

## Ferrite

- Plot magnétique ou aimant ferrite annulaire monté dans une culasse avec trou lisse axial
- T° d'utilisation : -50°C à +100°C
- Bonne résistance à la corrosion
- Bonne résistance mécanique

### Utilisation

- Fixation : dans un espace réduit, protection, panneaux d'information
- Positionnement : butée, immobilisation d'inserts en surmoulage...



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix -15%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD	H	Ød	ØA	F (daN)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
PLC50-10	50	10	8,5	22,0	18	85	9,21 €
PLC63-14	63	14	6,5	24,0	29	197	16,32 €
PLC80-18	80	18	6,5	11,5	54	458	31,70 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Aimant avec trou taraudé


## PLT

## Ferrite

- Plot magnétique ou aimant ferrite monté dans une culasse équipée d'un trou taraudé
- T° d'utilisation : -50°C à +100°C
- Bonne résistance à la corrosion
- Bonne résistance mécanique

### Utilisation

- Fixation : carter protecteur, machine outil, support câble...
- Positionnement : butée, inserts...
- Préhension : environnement inaccessible, transport de pièces...



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix -15%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD	L	H	Ød	ØM	F(daN)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PLT25-15	25	15	7	8	M4	4,0	22	✓	5,48 €
PLT32-15	32	15	7	8	M4	8,0	32	✓	6,18 €
PLT40-18	40	18	8	10	M5	12,5	60	✓	8,29 €
PLT50-22	50	22	10	12	M6	22,0	110	✓	10,05 €
PLT63-30	63	30	14	15	M8	35,0	240	✓	18,79 €
PLT80-34	80	34	18	20	M10	60,0	520	-	33,24 €
PLT100-42	100	42	22	22	M12	90,0	940	-	78,80 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm