


- Plot magnétique ou aimant dur, pourvu d'une enveloppe renforcée en acier
- Système blindé
- Les aimants plots servent au maintien, au levage et au montage dans des dispositifs
- T° maxi : +450°C
- Matière, finition :
Corps en acier, laqué rouge
Noyau magnétique AlNiCo



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	L	T	Force d'attraction (en N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PLM17-16/A	17	M6	16	4	18	26	✓	7,38 €
PLM21-19/A	21	M6	19	5	28	50	✓	7,86 €
PLM27-25/A	27	M6	25	6	65	110	✓	11,86 €
PLM35-30/A	35	M6	30	9	115	215	✓	21,48 €
PLM65-43/A	65	M12	43	13	400	1080	-	87,97 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm