


- Grappin plat, système blindé

- Les grappins plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AlNiCo ou en ferrite dure

- T° maxi : +200°C

- Matière, finition :

Corps en acier, zingué
Noyau magnétique SmCo



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	Force d'attraction (en N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PLM6-4-M3/SC	6 ^{+0,15}	6	M3	11,5	4,5	5	✓	5,14 €
PLM8-4-M3/SC	8 ^{+0,15}	6	M3	11,5	4,5	11	✓	5,95 €
PLM10-4-M3/SC	10 ^{+0,15}	6	M3	11,5	4,5	20	✓	8,27 €
PLM13-4-M3/SC	13 ^{+0,15}	6	M3	11,5	4,5	40	-	9,77 €
PLM16-4-M4/SC	16 ^{+0,15}	8	M4	11,5	4,5	60	✓	12,67 €
PLM20-6-M4/SC	20 ^{+0,15}	8	M4	13,0	6,0	90	-	20,38 €
PLM25-7-M4/SC	25 ^{+0,15}	8	M4	14,0	7,0	150	✓	31,03 €
PLM32-7-M5/SC	32 ^{+0,20}	10	M5	15,5	7,0	220	-	46,40 €



Aimant plat avec trou fraisé

- Système blindé

- T° maxi : +200°C

- Matière, finition :

Corps en acier, zingué
Noyau magnétique en ferrite dure



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	Force d'attraction (en N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PLM16-4/F	16 ^{+0,15}	3,3	7	4,5	14	4	✓	4,20 €
PLM20-6/F	20 ^{+0,15}	4,2	9	6,0	27	9	✓	4,42 €
PLM25-7/F	25 ^{+0,15}	5,5	11	7,0	36	17	✓	4,70 €
PLM32-7/F	32 ^{+0,20}	5,5	11	7,0	72	27	✓	5,11 €
PLM40-8/F	40 ^{+0,20}	5,5	11	8,0	90	52	✓	6,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm