

Aimant plat avec crochet

New

PLMCR

En ferrite

- Plot blanc avec trou taraudé et crochet

- Livré avec son crochet

- T° maxi. : 150°C

Applications


- PLV, fixation et positionnement de pièces, etc...

Infos.

- Force portante *: Valeur moyenne indicative à température ambiante



Exemple d'application : portant à clefs



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem. Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD	E	H	ØA	ØT	Force portante * (kg)	Masse (g)	Prix Uni
PLM25-8-M4/CR	25	7	15	8	M4	4	23	3,80 €
PLM36-8-M4/CR	36	7,7	16	8	M4	10	44	4,80 €
PLM50-8-M4/CR	50	10	18,5	8	M4	22	116	7,20 €

Dimensions en mm