






- Pas 9,425 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
 - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
 - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C



Options

- Sens d'inclinaison à gauche
- Nombre de dents au choix pour la roue de 15 à 285 dents



REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			



REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Nombre de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
Acier non trempé					
W3-1	SW3-1	1	4°54'	135,87 €	194,42 €
W3-2	SW3-2	2	9°44'	140,36 €	206,38 €
W3-3	SW3-3	3	14°25'	144,53 €	215,03 €
W3-4	SW3-4	4	18°55'	150,23 €	223,53 €
Acier trempé					
WH3-1	SWH3-1	1	4°54'	174,40 €	266,15 €
WH3-2	SWH3-2	2	9°44'	179,03 €	258,67 €
WH3-3	SWH3-3	3	14°25'	188,04 €	262,86 €
WH3-4	SWH3-4	4	18°55'	195,56 €	275,97 €
Plastique					
ZW3-1	ZSW3-1	1	4°54'	107,62 €	149,58 €
ZW3-2	ZSW3-2	2	9°44'	110,75 €	155,13 €
ZW3-3	ZSW3-3	3	14°25'	113,79 €	161,43 €
ZW3-4	ZSW3-4	4	18°55'	117,87 €	167,58 €

Dimensions en mm

- Pas 9,425 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue
ex. : Vis W3-1, Roue M3-20/1
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière ROUE	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Matière VIS		
Acier	139 (0,291)	69 (0,145)
Acier Trempé	200 (0,422)	-
Delrin	-	27 (0,058)

REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références		Z	Entraxe				Prix Uni. 1 à 5		
Bronze	Plastique	Dents	ØP	a	ØC	ØE	ØA	Bronze	Plastique
PM3-15	ZPM3-15	15	45	40,00	51	54	25	94,01 €	67,61 €
PM3-20	ZPM3-20	20	60	47,50	66	69	25	118,83 €	85,49 €
PM3-25	ZPM3-25	25	75	55,00	81	84	25	143,08 €	102,91 €
PM3-30	ZPM3-30	30	90	62,50	96	99	25	206,12 €	148,33 €
PM3-40	ZPM3-40	40	120	77,50	126	129	25	529,14 €	192,74 €
PM3-50	ZPM3-50	50	150	92,50	156	159	25	sur demande	342,19 €
PM3-55	ZPM3-55	55	165	100,00	171	174	25	sur demande	397,61 €

↓ ↓ **Au choix : toute roue jusqu'à cette taille** ↓ ↓
PM3-285 ZPM3-285 285 Dimensions : contactez-nous Sur demande Sur demande
Dimensions en mm