



Pied de machine caoutchouc



Plaque de base carrée

PMC

- Avec 4 trous de fixation
- Les charges indiquées se réfèrent à la charge statique permanente verticale admissible avec une dureté 60 shore A
- Matières :
Caoutchouc naturel 60 shore A
Structure acier

Applications

- Support antivibratoire pour machines et moteurs de tous types
- Protection active efficace des hommes et de l'environnement des effets nuisibles des vibrations
- Protection passive de machines sensibles, instruments de mesure, appareillage et groupe entier de machines contre chocs et vibrations



REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØC	H	ØA	ØG	S	L	B	B1	Charge maxi (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PMC150-M16	150	51,5	110	M16	4,0	12,5	132	168	7800	✓	45,82 €
PMC177-M20	177	63,0	125	M20	4,5	13,0	150	184	16500	-	66,87 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 293