



- **Platine à visser**

- Matière :  
Inox 316

### Info.

- La charge doit être dans l'axe de l'anneau pour ne pas la tordre



Exemple d'application

### REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØT	A	B	L	ØD	C	E	F	G	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 19
PPC5-16/SS	5	16	30	35	5	19	2,8	15	23	0,027	3,75 €
PPC6-20/SS	6	20	35	40	5,5	24	2,8	17	26	0,040	5,03 €
PPC8-23/SS	8	23	40	50	5,5	29	2,8	21	32	0,068	7,81 €

Dimensions en mm