



- **Platine à visser**

- Matière :  
Inox 316

### Info.

- La charge doit être dans l'axe de l'anneau pour ne pas la tordre



Exemple d'application

### REMISES

|           |     |      |      |      |             |      |
|-----------|-----|------|------|------|-------------|------|
| Qté       | 1+  | 20+  | 40+  | 60+  | 80+         | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | -15% | -20% | Sur demande |      |

| Références | ØT | A  | B  | L  | ØD  | C  | E   | F  | G  | Poids (kg) | Prix Uni. 1 à 19 |
|------------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|------------|------------------|
| PPC5-16/SS | 5  | 16 | 30 | 35 | 5   | 19 | 2,8 | 15 | 23 | 0,027      | 3,57 €           |
| PPC6-20/SS | 6  | 20 | 35 | 40 | 5,5 | 24 | 2,8 | 17 | 26 | 0,040      | 4,78 €           |
| PPC8-23/SS | 8  | 23 | 40 | 50 | 5,5 | 29 | 2,8 | 21 | 32 | 0,068      | 7,42 €           |

Dimensions en mm