

# Pontet sur platine ovale

Inx

PPOss

Inox



- **Platine à visser**

- Matière :

Inox 316

## Info.

- La charge doit être dans l'axe de l'anneau pour ne pas la tordre



Exemple d'application

## REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØT	A	B	L	C	ØD	E	F	G	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 19
PPO5-14/SS	5	14	15	45	35	4,5	2,8	13	21	0,019	2,96 €
PPO6-16/SS	6	16	20	60	45	5	2,8	15	25	0,040	4,57 €
PPO8-20/SS	8	20	26	80	60	5,5	2,8	23	33	0,065	7,51 €

Dimensions en mm